


MATERIAL

Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 631 tryckplattor används för överföring av kraften vid fastspänning med hjälp av ställskruvar GN 632.1 (se sidan 639) och GN 632.5 (se sidan 640).

Kan användas på oregelbundna eller icke-parallella ytor och förhindra rotationsrörelsen från skruven från att överföras till den fastlåsta detaljen. Med tryckplattor i teknopolymer kan fastspänning ske utan att repa ytan på det som skall låsas fast.



Kod	Benämning	d1	d2	d3	h1	h2	e	Låsskruv GN 632.1/GN 632.5	⚖
GN.12100	GN 631-15-4.5	15	4.5	8.6	7.6	2.5	3.6	M6	1
GN.12101	GN 631-15-6.1	15	6.1	8.6	7.6	2.5	2.5	M8	1
GN.12105	GN 631-18-4.5	18	4.5	10.8	9.2	2.5	5.2	M6	1
GN.12106	GN 631-18-6.1	18	6.1	10.8	9.2	2.5	4.2	M8	2
GN.12111	GN 631-18-7.8	18	7.8	10.8	9.2	2.5	3.8	M10	2
GN.12112	GN 631-21-4.5	21	4.5	12.8	10	3	6	M6	2
GN.12113	GN 631-21-6.1	21	6.1	12.8	10	3	5	M8	3
GN.12116	GN 631-21-7.8	21	7.8	12.8	10	3	4.3	M10	3
GN.12121	GN 631-21-9.4	21	9.4	12.8	10	3	3.4	M12	3
GN.12128	GN 631-25-4.5	25	4.5	13	10.5	3	6.5	M6	5
GN.12129	GN 631-25-6.1	25	6.1	13	10.5	3	5.5	M8	3
GN.12131	GN 631-25-7.8	25	7.8	13	10.5	3	4.6	M10	5
GN.12136	GN 631-25-9.4	25	9.4	13	10.5	3	3.6	M12	5
GN.12140	GN 631-32-4.5	32	4.5	14	11	3	7	M6	6
GN.12141	GN 631-32-6.1	32	6.1	14	11	3	6	M8	5
GN.12143	GN 631-32-7.8	32	7.8	14	11	3	5	M10	5
GN.12146	GN 631-32-9.4	32	9.4	14	11	3	4.2	M12	5
GN.12151	GN 631-40-6.1	40	6.1	16	13	4	8	M8	10
GN.12153	GN 631-40-7.8	40	7.8	16	13	4	7	M10	10
GN.12156	GN 631-40-9.4	40	9.4	16	13	4	6.2	M12	10
GN.12161	GN 631-50-6.1	50	6.1	16	15.5	4	10.4	M8	12
GN.12163	GN 631-50-7.8	50	7.8	16	15.5	4	9.3	M10	12
GN.12166	GN 631-50-9.4	50	9.4	16	15.5	4	8.7	M12	12