

**GÄNGAD KROPP**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.

**LÅSPINNE**

Svartoxiderat härdat stål eller AISI 303 rostfritt stål.

Föreslagen tolerans H7 för matchande hål.

**SPÄK**

Glasfiberarmerad polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.

**FJÄDER**

AISI 302 rostfritt stål.

**KONTERMUTTER**

NTT: Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

**STANDARDUTFÖRANDE**


- **PMT.200-A:** svartoxiderad låspinne, utan kontermutter.
- **PMT.200-AK:** svartoxiderad låspinne, med kontermutter (medföljer ej monterad).
- **PMT.200-SST-A:** låspinne i AISI 303 rostfritt stål, utan kontermutter, ej magnetisk.
- **PMT.200-SST-A:** låspinne i AISI 303 rostfritt stål, med kontermutter (medföljer ej monterad), ej magnetisk.

**KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

- PMT.200 inställningsbult med spak används när låspinnen måste dras in snabbt.
- Genom att vrida spaken 180°, stannar låspinnen i infällt läge. Spaken hålls i denna position genom ett urtag.
- Låg vikt och mekanisk motståndskraft för produkten
- Rostskyddat material: lämplig även i närvaro av vätska eller fukt (PMT.200-SST).
- SUPER-teknopolymer kroppen erbjuder en låg friktion i låspinne rörelsen; inget smörjningsunderhåll krävs.

**TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN**

NTT: kontermutter i speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer (Se tabell).





ELESA Original design

MONTERINGSANVISNINGAR


Se till att inga bearbnings rester är kvar i det gängade hålet för monteringen av inställningsbult PMT.200 (se fig. 1). Gör ingen avfasning av hålet (se fig. 2).

SUPER-teknopolymer produkt baserad på ELESA teknologi, dimensioner enligt GN 612 standard enligt överenskommelse med Otto Ganter GmbH Co. KG.

Spak: Elesa original design.

**NTT**

Kod	Benämning
301083	NTT-M10x1
301085	NTT-M12x1,5
301087	NTT-M16x1,5
301089	NTT-M20x1,5



PMT.200-A

Kod	Benämning	d Låspinne -0.15 -0.1 Hål H7	d1	L	D	R	b	l	l1	s1	[N]*	[N]#	Maximalt åtdragningsmoment [Nm]	Max. statisk belastning F[N]	
51694	PMT.200-4-M10x1-A	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1500	7
51695	PMT.200-5-M10x1-A	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1500	8
51696	PMT.200-5-M12x1,5-A	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	3000	13
51702	PMT.200-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	3000	13
51705	PMT.200-6-M16x1,5-A	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	3000	25
51711	PMT.200-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	3000	26
51712	PMT.200-8-M20x1,5-A	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4500	48
51716	PMT.200-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4500	49

PMT.200-AK

51718	PMT.200-4-M10x1-AK	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1500	9
51719	PMT.200-5-M10x1-AK	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1500	10
51720	PMT.200-5-M12x1,5-AK	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	3000	16
51722	PMT.200-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	3000	16
51724	PMT.200-6-M16x1,5-AK	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	3000	30
51731	PMT.200-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	3000	31
51732	PMT.200-8-M20x1,5-AK	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4500	57
51736	PMT.200-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4500	58

PMT.200-SST-A

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d Låspinne -0.15 -0.1 Hål H7	d1	L	D	R	b	l	l1	s1	[N]*	[N]#	Maximalt åtdragningsmoment [Nm]	Max. statisk belastning F[N]	
51744	PMT.200-SST-4-M10x1-A	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	7
51745	PMT.200-SST-5-M10x1-A	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	8
51746	PMT.200-SST-5-M12x1,5-A	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13
51752	PMT.200-SST-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13
51755	PMT.200-SST-6-M16x1,5-A	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	25
51761	PMT.200-SST-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	26
51762	PMT.200-SST-8-M20x1,5-A	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	48
51766	PMT.200-SST-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	49

PMT.200-SST-AK

51768	PMT.200-SST-4-M10x1-AK	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1000	9
51769	PMT.200-SST-5-M10x1-AK	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1000	10
51770	PMT.200-SST-5-M12x1,5-AK	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	2000	16
51772	PMT.200-SST-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	2000	16
51774	PMT.200-SST-6-M16x1,5-AK	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	2000	30
51781	PMT.200-SST-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	2000	31
51782	PMT.200-SST-8-M20x1,5-AK	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4000	57
51786	PMT.200-SST-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4000	58

* Fjäderförspänning

Fjäder maximal belastning