



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



VERSIONER

- Typ **C1**: avfasning, upptill
- Typ **C2**: avfasning, nedtill
- Typ **C3**: avfasning, höger
- Typ **C4**: avfasning, vänster
- Typ **CU**: omonterad

STYRNING

- Precisionsgjutet stål **ST**
Svetsbart, svartoxiderat
- Precisionsgjutet rostfritt stål AISI CF-8 **NI**
Svetsbart

ÖGLA

- Precisionsgjutet stål
Förzinkat, blåpassiverat (för **ST**)
- Precisionsgjutet rostfritt stål AISI CF-8 för **NI**

LÅSPINNE

- Stål, sätthärdat
- Förzinkat, blåpassiverat **ST**
- Rostfritt stål AISI 431, härdat **NI**

SKRUV MED RUNDAT HUVUD OCH KRYSSPÅR DIN 7985

- Förzinkat stål **ST**
- Rostfritt stål AISI 304 **NI**

FJÄDER

AISI 316Ti rostfritt stål

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Inställningsbultar GN 724.4 har en låspinne med fyrkantigt tvärsnitt, en låsytta på ena sidan och en avfasning på den andra. När det föremål som ska säkras rör sig mot avfasningen trycks låspinnen tillbaka in i styrningen, vilket gör att spår och kanter kan passera över pinnen. Låspinnen griper automatiskt tag i riktning mot låsytan.


Låsningen kan frigöras genom att dra i dragringen för hand eller med en vajer eller dragstång med krok. De versioner som har viloläge används när låspinnen inte får sticka ut tillfälligt. För att åstadkomma detta vrids dragringen i sidled efter att låspinnen har dragits in. Ringen hålls i detta läge av spärrurtaget upptill på styrningen.

Måttoleranserna mellan låspinne och styrning väljs så att funktionens tillförlitlighet kan garanteras även efter svetsning, applicering av rostskyddande lager eller kontaminering.

Vid infästning genom svetsning rekommenderas främst den omonterade CU-versionen för att undvika förändringar i materialets mikrostruktur till följd av uppvärmning av fjädern och låspinnen.



Monteringsanvisning
GN 724.4-CU




GN 724.4-C1




GN 724.4-C2


GN 724.4-C3

GN 724.4-C4



Avfasning





GN 724.4-C1-ST

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78702	GN 724.4-13-20-C1-ST	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78716	GN 724.4-20-30-C1-ST	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	515

GN 724.4-C2-ST

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78704	GN 724.4-13-20-C2-ST	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78718	GN 724.4-20-30-C2-ST	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	515

GN 724.4-C3-ST



Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78706	GN 724.4-13-20-C3-ST	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78720	GN 724.4-20-30-C3-ST	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	515

GN 724.4-C4-ST

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78708	GN 724.4-13-20-C4-ST	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78722	GN 724.4-20-30-C4-ST	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	515

GN 724.4-CU-ST

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78710	GN 724.4-13-20-CU-ST	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78724	GN 724.4-20-30-CU-ST	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	515



GN 724.4-C1-NI

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78701	GN 724.4-13-20-C1-NI	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78715	GN 724.4-20-30-C1-NI	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	518

GN 724.4-C2-NI

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78703	GN 724.4-13-20-C2-NI	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78717	GN 724.4-20-30-C2-NI	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	518

GN 724.4-C3-NI

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78705	GN 724.4-13-20-C3-NI	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78719	GN 724.4-20-30-C3-NI	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	518

GN 724.4-C4-NI

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78707	GN 724.4-13-20-C4-NI	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78721	GN 724.4-20-30-C4-NI	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	518

GN 724.3-CU-NI

Kod	Benämning	d1	d2	a	b	l1	l2	l3	l4	l5	s	Fjäderförspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	⚖
GN.78709	GN 724.4-13-20-CU-NI	34	6	6.5	13	68	10	35	1	41.5	20	14	35	149
GN.78723	GN 724.4-20-30-CU-NI	48	9	10	20	102	15	54	1.5	60	30	22	70	518

Fixturdetaljer