

HUS
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.

FRONTRING
Teknopolymer. Gjuten över fönstret.

FÖNSTER
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar).
Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).

SKALA
Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.

AVLÄSNING
Rullräkneverk med fem siffror (fyra svarta sifferrullar och en röd siffer-
rulle) och en röd visare som roterar på den graderade skalan. Siffran
på den röda sifferullen visar decimala värden, medan visaren visar
hundra delar.
Indikatorn visar den förskjutning av mekanismen som styrs av axeln
från startpositionen (0). Ett helt varv på maskinaxeln motsvarar ett varvs
vridning på maskinratten/vredet och därmed ett varvs vridning av den
röda visaren.


IP-SKYDD
Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning
med skyddsklass IP 65, se tabell IEC 529 (på sidan A-19).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Mekaniska lägesindikatorer är lämpliga att användas tillsammans med
axlar i såväl horisontell som vertikal placering.
För att välja maskinratt se tabell "Möjliga kombinationer maskinratt/
vred med indikatorer" (på sidan 463).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN
- Utan visare
- Utan skala
- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell avläsning efter ett varv.



ELESA Original design



Exempel på beskrivning för beställning

PW12 - 00002 - D

Avläsning av räkneverket efter ett varv med den röda visaren

0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2
00002	0000.2	000.02	00.002
00005	0000.5	000.05	00.005
00008	0000.8	000.08	00.008
00010	0001.0	000.10	00.010
00012	0001.2	000.12	00.012
00012(5)	0001.2(5)	000.12(5)	00.012(5)
00020	0002.0	000.20	00.020
00025	0002.5	000.25	00.025
00030	0003.0	000.30	00.030
00035	0003.5	000.35	00.035
00040	0004.0	000.40	00.040
00050	0005.0	000.50	00.050

Antal skal graderingar
20
50
40
100
60
100
40
50
60
70
80
100

Gradering

Upplösning graderad skala

Dela avläsningen på räkneverket med antalet graderingar på skalan.

Exempel:
00002 / 20=0,1

Stigande värde

