



TYPEN

- Typ **B**: utan kontrastskärm.
- Typ **AK**: med kontrastskärm gjord av teknopolymer (PSU polysulfon).
- Typ **AN**: med kontrastskärm av rostfritt stål AISI 316L.

Kropp

AISI 316L rostfritt stål

Fönster

Säkerhetsglas (ESG)

Låsring (typ B)

Rostfritt stål, icke rostande, 316Ti

Tätningar

Gummi FPM (Viton®) !da duplicazione!

Identifikation genom att försegligen inte är svart

Temperaturbeständiga upp till 180 °C

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Det starka, reptåliga glaset på det rostfria synglaset GN 743.10 är tätat i kanterna med en O-ring. Tätningseffekten är oberoende av axialtrycket. Synglaset kan även användas i särskilt aggressiva miljöer tack vare materialet som används.

Ytterdiametern på synglasen med försänkt sexkantig fördjupning motsvarar hålen för rörkopplingar enligt DIN 3852.

Den yttre tätningen är inbäddad i en radiell fördjupning. Dessutom hindrar denna tätning från att skjutas ut när man drar åt synglaset.

Synglas av rostfritt stål GN 743.10 kan användas i trycksatta tankar. Test beträffande det maximala trycket finns att tillgå.



MONTERINGSANVISNINGAR

För montering på väggar som är mindre än 4 mm tjocka ska en fästmutter användas GN 7430 (se sidan -).

TILLBEHÖR

Fästmuttrar GN 7430 (se sidan -).


PÅ FÖRFRÅGAN

Tätningar av EPDM

GN 743.10-B

GN 743.10-AK

GN 743.10-AN



GN 743.10-B

Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚙️
GN.21958	GN 743.10-11-M16X1,5-B	11	M16x1.5	22	8	7.5	20	18
GN.21968	GN 743.10-14-M20X1,5-B	14	M20x1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN.21978	GN 743.10-18-M26X1,5-B	18	M26x1.5	32	9	8	30	44
GN.21988	GN 743.10-24-M33X1,5-B	24	M33x1.5	40	11	8.5	36	68
GN.21998	GN 743.10-32-M42X1,5-B	32	M42x1.5	50	12	9	46	109
GN.21953	GN 743.10-11-G3/8-B	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN.21963	GN 743.10-14-G1/2-B	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN.21973	GN 743.10-18-G3/4-B	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN.21983	GN 743.10-24-G1-B	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN.21993	GN 743.10-32-G1 1/4-B	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109

GN 743.10-AN

Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚙️
GN.21957	GN 743.10-11-M16X1,5-AN	11	M16x1.5	22	8	7.5	20	18
GN.21967	GN 743.10-14-M20X1,5-AN	14	M20x1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN.21977	GN 743.10-18-M26X1,5-AN	18	M26x1.5	32	9	8	30	44
GN.21987	GN 743.10-24-M33X1,5-AN	24	M33x1.5	40	11	8.5	36	68
GN.21997	GN 743.10-32-M42X1,5-AN	32	M42x1.5	50	12	9	46	109
GN.21952	GN 743.10-11-G3/8-AN	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN.21962	GN 743.10-14-G1/2-AN	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN.21972	GN 743.10-18-G3/4-AN	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN.21982	GN 743.10-24-G1-AN	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN.21992	GN 743.10-32-G1 1/4-AN	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109

GN 743.10-AK

Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚙️
GN.21956	GN 743.10-11-M16X1,5-AK	11	M16x1.5	22	8	7.5	20	18
GN.21966	GN 743.10-14-M20X1,5-AK	14	M20x1.5	26	8.5	7.5	23	24
GN.21976	GN 743.10-18-M26X1,5-AK	18	M26x1.5	32	9	8	30	44
GN.21986	GN 743.10-24-M33X1,5-AK	24	M33x1.5	40	11	8.5	36	68
GN.21996	GN 743.10-32-M42X1,5-AK	32	M42x1.5	50	12	9	46	109
GN.21951	GN 743.10-11-G3/8-AK	11	G 3/8	22	8	7.5	20	18
GN.21961	GN 743.10-14-G1/2-AK	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	24
GN.21971	GN 743.10-18-G3/4-AK	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN.21981	GN 743.10-24-G1-AK	24	G 1	40	11	8.5	36	68
GN.21991	GN 743.10-32-G1 1/4-AK	32	G 1 1/4	50	12	9	46	109

