

MATERIAL

- AISI 316L rostfritt stål.

PACKNINGSRING

- H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
- E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 75.6-D-MT-H:** gängat ej genomgående hål, sandblästrad matt yta, packningsring H-NBR.
- **GN 75.6-D-MT-E:** gängat ej genomgående hål, sandblästrad matt yta, packningsring EPDM.
- **GN 75.6-D-PL-H:** gängat ej genomgående hål, spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring H-NBR.
- **GN 75.6-D-PL-E:** gängat ej genomgående hål, spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring EPDM.
- **GN 75.6-E-MT-H:** gängad tapp, sandblästrad matt yta, packningsring H-NBR.
- **GN 75.6-E-MT-E:** gängad tapp, sandblästrad matt yta, packningsring EPDM.
- **GN 75.6-E-PL-H:** gängad tapp, spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring H-NBR.
- **GN 75.6-E-PL-E:** gängad tapp, spegelpolerad yta (RA < 0,8 µ), packningsring EPDM.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Knoppen GN 75.6 är avsedd att användas i miljöer med höga hygienkrav.

Specialpackningsringen tätar gängen från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.

Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.

Se Tekniska data Hygienic Design (på sidan -).



GN 75.6-D-MT-H



Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h	tmin	Δ
GN.38531	GN 75.6-20-M5-D-MT-H	20	M 5	14	14	24	7	25
GN.38536	GN 75.6-25-M6-D-MT-H	25	M 6	16	16	29	9	45
GN.38541	GN 75.6-32-M8-D-MT-H	32	M 8	18	18	37	12	82

GN 75.6-D-MT-E

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h	tmin	Δ
GN.32381	GN 75.6-20-M5-D-MT-E	20	M 5	14	14	24	7	25
GN.32385	GN 75.6-25-M6-D-MT-E	25	M 6	16	16	29	9	45
GN.32389	GN 75.6-32-M8-D-MT-E	32	M 8	18	18	37	12	82

GN 75.6-D-PL-H

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h	tmin	Δ
GN.38532	GN 75.6-20-M5-D-PL-H	20	M 5	14	14	24	7	25
GN.38537	GN 75.6-25-M6-D-PL-H	25	M 6	16	16	29	9	45
GN.38542	GN 75.6-32-M8-D-PL-H	32	M 8	18	18	37	12	83

GN 75.6-D-PL-E

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h	tmin	Δ
GN.32382	GN 75.6-20-M5-D-PL-E	20	M 5	14	14	24	7	25
GN.32386	GN 75.6-25-M6-D-PL-E	25	M 6	16	16	29	9	45
GN.32390	GN 75.6-32-M8-D-PL-E	32	M 8	18	18	37	12	83

GN 75.6-E-MT-H



Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h	l	Δ
GN.38533	GN 75.6-20-M5-E-MT-H	20	M 5	14	14	24	10	28
GN.38538	GN 75.6-25-M6-E-MT-H	25	M 6	16	16	29	12	50
GN.38543	GN 75.6-32-M8-E-MT-H	32	M 8	18	18	37	14	92

GN 75.6-E-MT-E

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h	l	Δ
GN.32383	GN 75.6-20-M5-E-MT-E	20	M 5	14	14	24	10	28
GN.32387	GN 75.6-25-M6-E-MT-E	25	M 6	16	16	29	12	50
GN.32391	GN 75.6-32-M8-E-MT-E	32	M 8	18	18	37	14	92

GN 75.6-E-PL-H

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h	l	Δ
GN.38534	GN 75.6-20-M5-E-PL-H	20	M 5	14	14	24	10	28
GN.38539	GN 75.6-25-M6-E-PL-H	25	M 6	16	16	29	12	50
GN.38544	GN 75.6-32-M8-E-PL-H	32	M 8	18	18	37	14	93

GN 75.6-E-PL-E

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4	h	l	Δ
GN.32384	GN 75.6-20-M5-E-PL-E	20	M 5	14	14	24	10	28
GN.32388	GN 75.6-25-M6-E-PL-E	25	M 6	16	16	29	12	50
GN.32392	GN 75.6-32-M8-E-PL-E	32	M 8	18	18	37	14	93