

**FÄLG**

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

**TYP AV RULLMEKANISM**

Nav med genomgående hål.

**FÄSTPLATTA**

Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.

**SVÄNGBAR FÄSTPLATTA**

Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N. Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll. Det består av (se Fig.1):

1. fästplatta: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
2. gaffel: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
3. svängkrans: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
4. central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
5. lagring: dubbla fettsmorda kullager;
6. dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer, endast för utföranden SBL och SBF.

**BROMS**

Bromsen låser både hjul och rotation. Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering. Fjäder i hårdat kolstål.

**STANDARDUTFÖRANDE**


- **PBL**: gaffel och fästplatta, utan broms.
- **SBL**: svängbar fästplatta, utan broms.
- **SBF**: svängbar fästplatta, med broms.
- **FBL**: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
- **FBF**: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.


**APPLIKATIONER**

Utmärkt motståndskraft mot slitage. För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F8 (se sidan 1265).



Fig.1





RE.F8-PBL-N

Kod	Benämning	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450651	RE.F8-065-PBL-N	65	45	60	30	100	100	85	9	75	80	900	1200	370
450656	RE.F8-080-PBL-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	1500	1800	390
450661	RE.F8-100-PBL-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	1750	2000	460
450666	RE.F8-125-PBL-N	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	2000	2200	640
450671	RE.F8-150-PBL-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	2500	3000	1450
450676	RE.F8-200-PBL-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	3150	3000	1920

RE.F8-SBL-N

Kod	Benämning	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450551	RE.F8-065-SBL-N	65	45	60	30	100	100	85	9	75	80	40	900	1200	570
450556	RE.F8-080-SBL-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	1500	1800	580
450561	RE.F8-100-SBL-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	1750	2000	650
450566	RE.F8-125-SBL-N	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	37	2000	2200	890
450571	RE.F8-150-SBL-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	2500	3000	1770
450576	RE.F8-200-SBL-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	3150	3000	2140

RE.F8-SBF-N

Kod	Benämning	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450601	RE.F8-080-SBF-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1500	1800	690
450606	RE.F8-100-SBF-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	1750	2000	850
450611	RE.F8-125-SBF-N	125	45	60	40	156	100	85	9	75	80	37	120	2000	2200	1040
450616	RE.F8-150-SBF-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	156	2500	3000	1990
450621	RE.F8-200-SBF-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3150	3000	2330

RE.F8-FBL-N

Kod	Benämning	D	d1	d2	I3	H	b3	R	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450681	RE.F8-065-FBL-N	65	73	12	30	100	40		900	1200	520
450683	RE.F8-080-FBL-N	80	73	12	30	107	40		1500	1800	520
450685	RE.F8-100-FBL-N	100	73	12	30	128	35		1750	2000	550
450687	RE.F8-125-FBL-N	125	73	12	38	156	37		2000	2200	850
450689	RE.F8-150-FBL-N	150	102	20	45	188	56		2500	3000	1570
450691	RE.F8-200-FBL-N	200	102	20	50	236	56		3150	3000	1950

RE.F8-FBF-N

Kod	Benämning	D	d1	d2	I3	H	b3	R	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450693	RE.F8-080-FBF-N	80	73	12	30	107	40	120	1500	1800	700
450695	RE.F8-100-FBF-N	100	73	12	30	128	35	120	1750	2000	800
450697	RE.F8-125-FBF-N	125	73	12	38	156	37	120	2000	2200	990
450699	RE.F8-150-FBF-N	150	102	20	45	188	56	156	2500	3000	1860
450700	RE.F8-200-FBF-N	200	102	20	50	236	56	156	3150	3000	2240

För Rullmotstånd och dynamisk lastkapacitet se Tekniska data (på sidan 1296).

