

SPECIFIKATION

Precisionsgjutna i rostfritt stål:

- AISI 316
- Matt yta ( $Ra < 0,8 \mu m$ ) **MT**
- Polerad yta ( $Ra < 0,8 \mu m$ ) **PL**

Låsring:

- H-NBR **H**

Arbetstemperatur från  $-25^{\circ}C$  till  $+150^{\circ}C$ .

- EPDM **E**

Arbetstemperatur från  $-40^{\circ}C$  till  $+120^{\circ}C$ .

- Blå

- Hårdhet  $85 \pm 5$  Shore A


- Godkänt enligt FDA

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vingmuttrar GN 8341 är avsedda att användas i hygienutrymmen. Det tätade monteringsytan möjliggör montering utan döda utrymmen. Den trycktäta geometrin i kombination med den högkvalitativa ytan hindrar att det ansamlas smuts och underlättar rengöring.

Vingmuttrar klämmer fast och fäster enkelt delar utan verktyg. Den ergonomiska formen medger höga åtdragningskrafter.

Vingmuttrarna kan även användas i särskilt aggressiva miljöer tack vare det material som används.



GN 8341-MT-H

INOX  
STAINLESS  
STEEL

| Kod      | Benämning          | d1 | d2  | d4   | d3 | d5 | b | h1 | h2 | tmin |     |
|----------|--------------------|----|-----|------|----|----|---|----|----|------|-----|
| GN.42402 | GN 8341-40-M4-MT-H | 40 | M 4 | 11.8 | 11 | 7  | 4 | 22 | 4  | 8    | 29  |
| GN.42412 | GN 8341-50-M5-MT-H | 50 | M 5 | 13.8 | 13 | 9  | 5 | 28 | 5  | 10   | 54  |
| GN.42422 | GN 8341-63-M6-MT-H | 63 | M 6 | 16.8 | 16 | 12 | 7 | 35 | 6  | 12   | 100 |

GN 8341-MT-E

| Kod      | Benämning          | d1 | d2  | d4   | d3 | d5 | b | h1 | h2 | tmin |     |
|----------|--------------------|----|-----|------|----|----|---|----|----|------|-----|
| GN.42401 | GN 8341-40-M4-MT-E | 40 | M 4 | 11.8 | 11 | 7  | 4 | 22 | 4  | 8    | 29  |
| GN.42411 | GN 8341-50-M5-MT-E | 50 | M 5 | 13.8 | 13 | 9  | 5 | 28 | 5  | 10   | 54  |
| GN.42421 | GN 8341-63-M6-MT-E | 63 | M 6 | 16.8 | 16 | 12 | 7 | 35 | 6  | 12   | 100 |

GN 8341-PL-H

INOX  
STAINLESS  
STEEL

| Kod      | Benämning          | d1 | d2  | d4   | d3 | d5 | b | h1 | h2 | tmin |     |
|----------|--------------------|----|-----|------|----|----|---|----|----|------|-----|
| GN.42404 | GN 8341-40-M4-PL-H | 40 | M 4 | 11.8 | 11 | 7  | 4 | 22 | 4  | 8    | 29  |
| GN.42414 | GN 8341-50-M5-PL-H | 50 | M 5 | 13.8 | 13 | 9  | 5 | 28 | 5  | 10   | 54  |
| GN.42424 | GN 8341-63-M6-PL-H | 63 | M 6 | 16.8 | 16 | 12 | 7 | 35 | 6  | 12   | 100 |

GN 8341-PL-E

| Kod      | Benämning          | d1 | d2  | d4   | d3 | d5 | b | h1 | h2 | tmin |     |
|----------|--------------------|----|-----|------|----|----|---|----|----|------|-----|
| GN.42403 | GN 8341-40-M4-PL-E | 40 | M 4 | 11.8 | 11 | 7  | 4 | 22 | 4  | 8    | 29  |
| GN.42413 | GN 8341-50-M5-PL-E | 50 | M 5 | 13.8 | 13 | 9  | 5 | 28 | 5  | 10   | 54  |
| GN.42423 | GN 8341-63-M6-PL-E | 63 | M 6 | 16.8 | 16 | 12 | 7 | 35 | 6  | 12   | 100 |