

MATERIAL

Förzinkat stål, klass 5.8 (brottgräns 500 N/mm²), invändig sexkant.

MAGNET

(NdFeB) Neodym-järn-bor.
Se Tekniska Data (på sidan 756).

MAXIMAL KONTINUERLIG TEMPERATUR


80°C.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 913.6 tryckskruv är skärmade magnetiska system.
De används i allmänhet för att hålla metalldelar som skall bearbetas i läge.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Olika gångor och längder.



Kod	Benämning	d	l	sw	Nominell lim kraft* [N]	⚖️
GN.13510	GN 913.6-M6-12-ND	M6	12	3	2.5	2
GN.13511	GN 913.6-M6-16-ND	M6	16	3	2.5	2
GN.13513	GN 913.6-M6-20-ND	M6	20	3	2.5	3
GN.13514	GN 913.6-M6-25-ND	M6	25	3	2.5	4
GN.13515	GN 913.6-M6-30-ND	M6	30	3	2.5	5
GN.13517	GN 913.6-M8-16-ND	M8	16	4	7	4
GN.13518	GN 913.6-M8-20-ND	M8	20	4	7	5
GN.13519	GN 913.6-M8-25-ND	M8	25	4	7	7
GN.13520	GN 913.6-M8-30-ND	M8	30	4	7	8
GN.13521	GN 913.6-M8-40-ND	M8	40	4	7	11
GN.13523	GN 913.6-M10-20-ND	M10	20	5	11	8
GN.13525	GN 913.6-M10-25-ND	M10	25	5	11	10
GN.13527	GN 913.6-M10-30-ND	M10	30	5	11	13
GN.13528	GN 913.6-M10-40-ND	M10	40	5	11	18
GN.13529	GN 913.6-M10-50-ND	M10	50	5	11	23
GN.13530	GN 913.6-M12-25-ND	M12	25	6	17	14
GN.13531	GN 913.6-M12-30-ND	M12	30	6	17	18
GN.13532	GN 913.6-M12-40-ND	M12	40	6	17	25
GN.13533	GN 913.6-M12-50-ND	M12	50	6	17	32
GN.13534	GN 913.6-M12-60-ND	M12	60	6	17	39
GN.13535	GN 913.6-M16-30-ND	M16	30	8	35	32
GN.13540	GN 913.6-M16-40-ND	M16	40	8	35	46
GN.13537	GN 913.6-M16-50-ND	M16	50	8	35	58
GN.13538	GN 913.6-M16-60-ND	M16	60	8	35	71
GN.13539	GN 913.6-M16-80-ND	M16	80	8	35	97

*De nominella värden av attraktionskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.

