

**FÄLG**

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

**TYP AV RULLMEKANISM**

Nav med genomgående hål.

**FÄSTPLATTA**

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.

**SVÄNGBAR FÄSTPLATTA**

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N. Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll. Det består av (se Fig.1):

1. fästplatta: AISI 304 rostfritt stålplåt;
2. gaffel: AISI 304 rostfritt stålplåt;
3. svängkrans: AISI 304 rostfritt stålplåt;
4. central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
5. lagring: dubbla fettsmorda kullager;
6. dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer, endast för utföranden SBL och SBF.

**BROMS**

Bromsen låser både hjul och rotation. Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering. Rostfritt fjäderstål.

**STANDARDUTFÖRANDE**


- **PBL**: gaffel och fästplatta, utan broms.
- **SBL**: svängbar fästplatta, utan broms.
- **SBF**: svängbar fästplatta, med broms.
- **FBL**: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
- **FBF**: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.


**APPLIKATIONER**

Utmärkt motståndskraft mot slitage. För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F8 (se sidan 1265).



Fig.1





RE.F8-PBL-SST-N



Kod	Benämning	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450801	RE.F8-080-PBL-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	1500	1800	290
450806	RE.F8-100-PBL-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	1750	2000	360
450811	RE.F8-125-PBL-SST-N	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	2000	2200	630
450813	RE.F8-150-PBL-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	2500	3000	1350
450816	RE.F8-200-PBL-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	3150	3000	1740

RE.F8-SBL-SST-N

Kod	Benämning	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450701	RE.F8-080-SBL-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	1500	1800	550
450706	RE.F8-100-SBL-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	1750	2000	610
450711	RE.F8-125-SBL-SST-N	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	37	2000	2200	780
450713	RE.F8-150-SBL-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	2500	3000	1650
450716	RE.F8-200-SBL-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	3150	3000	2015

RE.F8-SBF-SST-N

Kod	Benämning	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450751	RE.F8-080-SBF-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1500	1800	730
450756	RE.F8-100-SBF-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	1750	2000	760
450761	RE.F8-125-SBF-SST-N	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	37	120	2000	2200	950
450763	RE.F8-150-SBF-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	156	2500	3000	1935
450766	RE.F8-200-SBF-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3150	3000	2300

RE.F8-FBL-SST-N

Kod	Benämning	D	d1	d2	l3	H	b3	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450851	RE.F8-080-FBL-SST-N	80	73	12	30	107	40	1500	1800	500
450856	RE.F8-100-FBL-SST-N	100	73	12	30	128	35	1750	2000	610
450861	RE.F8-125-FBL-SST-N	125	73	12	38	156	37	2000	2200	790
450863	RE.F8-150-FBL-SST-N	150	102	20	45	188	56	2500	3000	1447
450866	RE.F8-200-FBL-SST-N	200	102	20	50	236	56	3150	3000	1930

RE.F8-FBF-SST-N

Kod	Benämning	D	d1	d2	l3	H	b3	R	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450901	RE.F8-080-FBF-SST-N	80	73	12	30	107	40	120	1500	1800	500
450906	RE.F8-100-FBF-SST-N	100	73	12	30	128	35	120	1750	2000	790
450911	RE.F8-125-FBF-SST-N	125	73	12	38	156	37	120	2000	2200	930
450913	RE.F8-150-FBF-SST-N	150	102	20	45	188	56	156	2500	3000	1752
450916	RE.F8-200-FBF-SST-N	200	102	20	50	236	56	156	3150	3000	2215

För rullmotstånd och dynamisk lastkapacitet se Tekniska data (på sidan 1296).

