



1

SLITBANA

Gjuten polyuretan, hårdhet 55 Shore D.



2

FÄLG

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.



3

TYP AV RULLMEKANISM

Nav med genomgående hål.



4

FÄSTPLATTA

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.



5

SVÄNGBAR FÄSTPLATTA

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.



6

Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkranen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet.



7

Kräver inte underhåll.
Det består av (se Fig. 1):

8

1. fästplatta: AISI 304 rostfritt stålplåt;



9

2. gaffel: AISI 304 rostfritt stålplåt;



10

3. svängkran: AISI 304 rostfritt stålplåt;



11

4. central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;



12

5. lagring: dubbla fettsmorda kullager;



13

6. dammskydd: färg blå teknopolymer, endast för utföranden SBL och SBF.



14

BROMS

Bromsen låser både hjul och rotation.



15

Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering. Rostfritt fjäderstål.



16

Vagnen måste vändas för att använda enheten. Bromsen är enkel och effektiv att använda: den aktiveras och frigörs genom en enkel rörelse uppifrån nedåt på spetsen av de två separata pedalerna och därmed säkerställa största möjliga manövreringskomfort.



17

STANDARDUTFÖRANDE

- **PBL**: gaffel och fästplatta, utan broms.
- **SBL**: svängbar fästplatta, utan broms.
- **SBF**: svängbar fästplatta, med broms.
- **FBL**: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
- **FBF**: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.



18

APPLIKATIONER

Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.





19

För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.FF (se sidan 1248).



Fig.1





RE.FF-PBL-SST-N

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
451301	RE.FF-080-PBL-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	1200	1200	350
451306	RE.FF-100-PBL-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	1700	1700	400
451311	RE.FF-125-PBL-SST-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	2300	2200	640
451313	RE.FF-150-PBL-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	2800	3000	1346
451316	RE.FF-200-PBL-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	3200	3000	1740

RE.FF-SBL-SST-N

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	b3	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
451201	RE.FF-080-SBL-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	1200	1200	610
451206	RE.FF-100-SBL-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	1700	1700	650
451211	RE.FF-125-SBL-SST-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	2300	2200	810
451213	RE.FF-150-SBL-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	2800	3000	1770
451216	RE.FF-200-SBL-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	3200	3000	2200

RE.FF-SBF-SST-N

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	D	I1	I2	I3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
451251	RE.FF-080-SBF-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1200	1200	780
451256	RE.FF-100-SBF-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	1700	1700	830
451261	RE.FF-125-SBF-SST-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	120	2300	2200	950
451263	RE.FF-150-SBF-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	156	2800	3000	2068
451266	RE.FF-200-SBF-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3200	3000	2480

RE.FF-FBL-SST-N

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	D	d1	d2	I3	H	b3	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
451351	RE.FF-080-FBL-SST-N	80	73	12	30	107	40	1200	1200	550
451353	RE.FF-100-FBL-SST-N	100	73	12	30	128	35	1700	1700	670
451356	RE.FF-125-FBL-SST-N	125	73	12	35	156	37	2300	2200	850
451358	RE.FF-150-FBL-SST-N	150	102	20	45	188	56	2800	3000	1578
451360	RE.FF-200-FBL-SST-N	200	102	20	50	236	56	3200	3000	2140

RE.FF-FBF-SST-N

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	D	d1	d2	I3	H	b3	R	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
451361	RE.FF-080-FBF-SST-N	80	73	12	30	107	40	120	1200	1200	550
451363	RE.FF-100-FBF-SST-N	100	73	12	30	128	35	120	1700	1700	670
451366	RE.FF-125-FBF-SST-N	125	73	12	35	156	37	120	2300	2200	860
451368	RE.FF-150-FBF-SST-N	150	102	20	45	188	56	156	2800	3000	1858
451370	RE.FF-200-FBF-SST-N	200	102	20	50	236	56	156	3200	3000	2400

För Rullmotstånd och dynamisk lastkapacitet se Tekniska data (på sidan 1296).