



## MATERIAL



Sintrat och ythärdat stål.

## KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 919 bussning med excentrisk kam används för justering och fastspännings operationer.

Låskraften är konstant och kameran låses automatiskt i alla lägen längs rotation.

Applikationsexempel



| Kod      | Benämning     | d1 | d2 H9 | d3  | d4 | b1-0.05-0.15 | b2 | l  | r1   | r2    | r3    | r4    | s   | tmin | Δ   |
|----------|---------------|----|-------|-----|----|--------------|----|----|------|-------|-------|-------|-----|------|-----|
| GN.31861 | GN 919-24-B8  | 24 | 8     | M6  | 8  | 13           | 11 | 28 | 12   | 13.32 | 14.64 | 15.3  | 3.3 | 9    | 59  |
| GN.31871 | GN 919-30-B10 | 30 | 10    | M8  | 10 | 15           | 13 | 32 | 15   | 16.65 | 18.3  | 19.12 | 4.1 | 12   | 100 |
| GN.31881 | GN 919-35-B12 | 35 | 12    | M10 | 12 | 17           | 15 | 36 | 17.5 | 19.42 | 21.34 | 22.31 | 4.8 | 15   | 150 |