

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Tillbehör för hydraulsystem
- 1

MATERIAL

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

PACKNINGSRING

NBR syntetgummi.

STANDARDUTFÖRANDE

- **HFTX.:** med stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium med röda nivå punkt i centrum.
- **HFTX/SL:** utan stjärnformad kontrastskärm.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

100 °C.

KÄNNETECKEN

Den särskilda formen på förstoringslinsen ökar och förbättrar sikten även från sidan.

TEKNISKA DATA

Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal täthet och att packningsringen hålls i rätt position.

NOT


För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesä försäljningsavdelning.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Måssingsmutter typ GH. (se sidan 1201) för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.




ELESÄ Original design



HFTX.

Kod	Benämning	d1	A	B	D	d	s	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
13641	HFTX.9-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2+3	3
13661	HFTX.11-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2+3	3
13675	HFTX.12-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4+6	6
13681	HFTX.14-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4+6	5
13695	HFTX.15-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4+6	8
13701	HFTX.18-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6+8	7
13711	HFTX.19-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6+8	7
13726	HFTX.21-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6+8	8
13731	HFTX.22-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6+8	8
13751	HFTX.26-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8+10	14
13771	HFTX.31-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8+10	23
13651	HFTX.9-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2+3	3
13671	HFTX.12-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3+5	4
13691	HFTX.15-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4+6	5
13721	HFTX.20-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6+8	7
13741	HFTX.24-1	G 1	11	10	40	25	34	8+10	13
13761	HFTX.30-1¼	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8+10	23
13781	HFTX.35-1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10+12	30
13791	HFTX.47-2	G2	14	16	67	47	58	10+12	46



HFTX/SL

Kod	Benämning	d1	A	B	D	d	s	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
13646	HFTX.9/SL-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2+3	2
13666	HFTX.11/SL-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2+3	3
13678	HFTX.12/SL-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4+6	5
13686	HFTX.14/SL-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4+6	5
13698	HFTX.15/SL-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4+6	7
13706	HFTX.18/SL-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6+8	7
13716	HFTX.19/SL-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6+8	7
13728	HFTX.21/SL-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6+8	8
13736	HFTX.22/SL-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6+8	8
13756	HFTX.26/SL-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8+10	13
13776	HFTX.31/SL-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8+10	22
13656	HFTX.9/SL-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2+3	2
13676	HFTX.12/SL-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3+5	3
13696	HFTX.15/SL-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4+6	5
13727	HFTX.20/SL-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6+8	6
13746	HFTX.24/SL-1	G 1	11	10	40	25	34	8+10	12
13766	HFTX.30/SL-1¼	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8+10	22
13786	HFTX.35/SL-1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10+12	29
13796	HFTX.47/SL-2	G2	14	16	67	47	58	10+12	44

