

SIDOSTYCKEN

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta

RÖR

Anodiserad aluminium i naturlig färg, sandblästrad matt yta.

TRYCKKNAPP

Aluminium, blå färg liknande RAL5002.

STANDARDUTFÖRANDE

Förnicklade stålbusningar, gängat ej genomgående hål.

Genom att hålla knappen intryckt växlar luftutsläppskanalen mellan de två tillgängliga:

- **RH-FG18-P5-L**: en pneumatisk ventil, anslutning till vänster.

- **RH-FG18-P5-R**: en pneumatisk ventil, anslutning till höger.

Genom att hålla en eller båda knapparna intryckta växlar luftutsläppskanalen mellan de två tillgängliga:

- **RH-FG18-P5-LL**: två pneumatiska ventiler, anslutning till vänster.

- **RH-FG18-P5-RR**: två pneumatiska ventiler, anslutning till höger.

FUNKTION

Handtaget levereras komplett med snabbkopplingar för direkt anslutning till ett Ø 4 mm rör.

Handtaget ger direkt kontroll över en eller båda de dubbelverkande pneumatiska ställdonen (utförande 5/2).


Handtaget har en vakuumurladdningsfunktion.

ANDRA STANDARDUTFÖRANDEN


RH-VM-02: enkelt kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.30.140.S11 (se sidan -).



Pneumatisk ventil




Bormall




Tekniska funktioner

Funktion	Filtrerad luft
Driftstryck	Max. 10 bar
Högsta arbetstemperatur	-5° ÷ +70°C
Lastkapacitet	120 NI/min (6 bar)
Arbetande kraft	14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Nominell diameter för luftpassage	Ø 4 mm






Handtag



RH-FG18-P5-L


RH-FG18-P5-R



RH-FG18-P5-L




RH-FG18-P5-R

Kod	Kod	⚖
RHFG18-P5.L140.11	RHFG18-P5.R140.11	482



RH-FG18-P5-LL

RH-FG18-P5-RR



RH-FG18-P5-LL

RH-FG18-P5-RR

Kod	Kod	⚖
RHFG18-P5.LL140.11	RHFG18-P5.RR140.11	536