

MATERIAL

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer handtag, svart färg, matt yta.


STANDARDUTFÖRANDE

- **IR.612:** dubbel styrtapp i svartoxiderat stål, plan bussning för infällt montage i sintrat och oxiderat stål, svartoxiderad stålskruv.
- **IR.612-SST:** dubbel styrtapp i AISI 303 rostfritt stål, plan bussning för infällt montage i sintrat AISI 303 rostfritt stål, AISI 303 rostfri stålskruv.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Handtaget roterar fritt under användning: ett system för koaxial bussningar kompenserar retur fjäder belastningen. Denna serie av fällbara handtag har konstruerats för alla de applikationer, som på grund av brist på utrymme eller av säkerhetsskäl, måste fällas in så snart manövreringen har slutförts.

Normalt monterings exempel  
med infälld bussning



ELESA Original design



| IR.612 |                  |    |    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |        |     |      |     |  |
|--------|------------------|----|----|-----|-----|------|----|-----|-----|----|----|----|--------|-----|------|-----|--|
| Kod    | Benämning        | H  | D  | L   | M   | H2   | r  | r1  | s   | f  | h1 | d1 | h2-0.2 | r2  | α    | ⚖   |  |
| 28443  | IR.612/56 S.D.16 | 56 | 16 | 74  | 71  | 15   | 19 | 1   | 2.5 | M4 | 5  | 3  | 3      | 5.5 | 90°  | 65  |  |
| 28445  | IR.612/65 S.D.16 | 65 | 16 | 83  | 80  | 15   | 20 | 1   | 3   | M4 | 5  | 3  | 3      | 5.5 | 90°  | 75  |  |
| 28446  | IR.612/65 S.D.20 | 65 | 20 | 89  | 85  | 19.5 | 22 | 0.6 | 1   | M6 | 6  | 3  | 3      | 7   | 120° | 110 |  |
| 28448  | IR.612/80 S.D.20 | 80 | 20 | 104 | 100 | 19.5 | 23 | 0.6 | 1.5 | M6 | 6  | 3  | 3      | 7   | 120° | 120 |  |
| 28450  | IR.612/90 S.D.20 | 90 | 20 | 114 | 110 | 19.5 | 24 | 0.6 | 3   | M6 | 6  | 3  | 3      | 7   | 120° | 136 |  |
| 28451  | IR.612/90 S.D.26 | 90 | 26 | 118 | 113 | 23   | 27 | 1.5 | 1   | M6 | 7  | 3  | 3      | 9.5 | 90°  | 200 |  |

| IR.612-SST |                      |    |    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |        |     |      |     |  |
|------------|----------------------|----|----|-----|-----|------|----|-----|-----|----|----|----|--------|-----|------|-----|--|
| Kod        | Benämning            | H  | D  | L   | M   | H2   | r  | r1  | s   | f  | h1 | d1 | h2-0.2 | r2  | α    | ⚖   |  |
| 28463      | IR.612/56-SST-S.D.16 | 56 | 16 | 74  | 71  | 15   | 19 | 1   | 2.5 | M4 | 5  | 3  | 3      | 5.5 | 90°  | 65  |  |
| 28465      | IR.612/65-SST-S.D.20 | 65 | 20 | 89  | 85  | 19.5 | 22 | 0.6 | 1   | M6 | 6  | 3  | 3      | 7   | 120° | 110 |  |
| 28466      | IR.612/80-SST-S.D.20 | 80 | 20 | 104 | 100 | 19.5 | 23 | 0.6 | 1.5 | M6 | 6  | 3  | 3      | 7   | 120° | 120 |  |
| 28468      | IR.612/90-SST-S.D.20 | 90 | 20 | 114 | 110 | 19.5 | 24 | 0.6 | 3   | M6 | 6  | 3  | 3      | 7   | 120° | 136 |  |

