

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, matt yta.

SJÄLVHÄFTANDE FRONTPLÅT

Anodiserat aluminium.

STANDARDUTFÖRANDE

Slätt håll. Montering med tvärgående låsskruv i enlighet med UNI 5929-85 (långskruvar med invändig sexkantshål och rundad ände).


- IZP.: vred utan gradering.
 - IZP+K: vred med triangulär markering.
 - IZP+GS: vred med standard gradering, 20 streck, med skala 0 till 9 som ökar när ratten vrids medurs.
- Lasergraverade precisions gradering.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Täcklocket kan anpassas med ord, märken, grafiska symboler, osv. Högprecisions gradering på den släta ytan på vredet lasergraveras (se Graderingar på sidan 439).



ELESA Original design



IZP.

Kod	Benämning	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	Δ
31011	IZP.25 N-6	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31111	IZP.30 N-8	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31211	IZP.35 N-10	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31311	IZP.40 N-12	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

IZP+K

Kod	Benämning	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	Δ
31031	IZP.25 N-6+K	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31131	IZP.30 N-8+K	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31231	IZP.35 N-10+K	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31331	IZP.40 N-12+K	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

IZP+GS

Kod	Benämning	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	Δ
31021	IZP.25 N-6+GS-10/20	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31121	IZP.30 N-8+GS-10/20	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31221	IZP.35 N-10+GS-10/20	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31321	IZP.40 N-12+GS-10/20	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33