

**1 CENTRUMDEL**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) tekopolymer, svart färg, blank yta.

**2 ARM**

Matt förkromat stål med cylindriska handtag l.280 (se sidan 394) i Duroplast.

**3 SJÄLVHÄFTANDE FRONTPLÅT**

Matt aluminium som skall monteras efter montering av spaken.

**4 STANDARDUTFÖRANDE**

- **LBR-A:** Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
 - **LBR-N:** utan bussning, med slätt hål med delvis plan yta.
- LBR.45 N och LBR.54 N: plana sidan mitt emot armen.
LBR.75 N: plana sidan mot armen.

**5 BEGRÄNSNING AV MANÖVERN VINKEL**

En begränsad manöver vinkel är möjligt genom att montera stopp pinnar i det bakre facket.

**6 TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN**


- Axial låsbricka GN 184 (se sidan 677).
- Kula och fjäder för indexerings funktion för montering i de två hålen d3 som borrats vid 180 ° (se MS. på sidan 449).

**7 SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN**


- Olika arm längder och utföranden på handtaget.
- Täcklock med ord, märken, symboler, grafik.



Monterings exempel



Montering med hjälp vinkel begränsnings pinne




Montering med hjälp av kula och fjäder för indexerings funktion




ELESA Original design





LBR-A																		
Kod	Benämning	D	dh7	L	H	h	h1	d1	d2	d3	d4	i	l	R	c	α	β	
33101	LBR.37/85 A-8	37	8	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	75
33102	LBR.37/85 A-10	37	10	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	71
33103	LBR.37/85 A-12	37	12	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	66
33201	LBR.45/110 A-8	45	8	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	132
33202	LBR.45/110 A-12	45	12	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	120
33203	LBR.45/110 A-15	45	15	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	105
33301	LBR.54/130 A-10	54	10	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	213
33302	LBR.54/130 A-14	54	14	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	198
33303	LBR.54/130 A-18	54	18	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	175
33401	LBR.75/170 A-18	75	18	170	80	34	38	30	42	10	14	55	45	26	15	20°	105±1°	360



LBR-N																				
Kod	Benämning	D	dH8	L	H	h	h1	d2	d3	d4	d5	i	l	R	c	α	β	f±0.05	b	
33211	LBR.45/110 N-16	45	16	108	52	16	25	25	6	10	6.5	32	28	17.5	7	20°	125±1°	13	12	80
33311	LBR.54/130 N-22	54	22	125	66	21	30	31	8	12	6.5	39	34	20.2	7.3	25°	125±1°	19	16	130
33411	LBR.75/170 N-25	75	25	170	80	26	38	42	10	14	8.5	55	45	26	15	20°	105±1°	22	21	255