

MATERIAL

Hölje i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

SKRUV OCH TRYCKPLATTA

Förzinkat stål.

STANDARDUTFÖRANDE





(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80 C, förnicklad yta.

Tekniska data magneter ((se Katalog 166 sidan 756).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

RMPR magneter möjliggör enkelt fastsättning av dörrar, lock eller verktyg till aluminiumprofiler.

Den elastiska sido detaljen gör det möjligt att infoga en magnet var som helst i profilens spår. Dra åt tryckskraven något för att den skall sitta fast och förhindra att det glider.



Kod	Benämning	B	H	L	h1	l1	l2	sw	Nominell häftkraft* [N]	⚖
500991	RMPR-ND-6-30	41	10.2	6	3	9.5	30	1.5	10	4.5
500993	RMPR-ND-8-30	41	9.3	8	2.3	11.5	30	2	18	6
500995	RMPR-ND-8-40	41	12.9	8	4.8	12.5	40	2	18	7
500997	RMPR-ND-10-45	41	13.1	10	6	13.5	45	2	18	7.5

* De nominella värden av vidhäftningskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.

