



FOTPLATTA

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

LEDAD GENOMGÅENDE GÄNGSTÅNG

Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.  
Monterad vid plattan med hjälp av en förzinkad stålskruv och bricka.

KONKAV BRICKA FÖR GÄNGSTÅNG LAGRING

Blankförzinkat stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- LV.A-ACV: utan glidskydd.
- LV.A-ACV-AS: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 90 Shore A, levereras monterad med förstärkt förzinkad stålplåt monteras med hjälp av två skruvar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Den räfflade ytan på undersidan av plattan ger utmärkt stabilitet och grepp vid användning maskinfoten utan glidskydd även på ytor som inte är helt plana.

Detaljerna till maskinfoten levereras färdigmonterade.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN


Förzinkad stålmutter (se Muttrar NT. på sidan 835).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Gängstång i AISI 304 rostfritt stål.



ELESA Original design



LV.A-ACV

LV.A-ACV-AS

| Kod    | Benämning            | Kod    | Benämning               | D   | d   | L   | L1# | l   | li | s  | Max. statisk belastning* [N] | △    | △ #  |
|--------|----------------------|--------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------------------------|------|------|
| 306921 | LV.A-125-ACV-M20x136 | 310921 | LV.A-125-ACV-AS-M20x136 | 125 | M20 | 200 | 210 | 136 | 64 | 24 | 40000                        | 580  | 830  |
| 306925 | LV.A-125-ACV-M20x186 | 310925 | LV.A-125-ACV-AS-M20x186 | 125 | M20 | 250 | 260 | 186 | 64 | 24 | 40000                        | 690  | 940  |
| 306931 | LV.A-125-ACV-M24x136 | 310931 | LV.A-125-ACV-AS-M24x136 | 125 | M24 | 200 | 210 | 136 | 64 | 24 | 40000                        | 730  | 980  |
| 306935 | LV.A-125-ACV-M24x186 | 310935 | LV.A-125-ACV-AS-M24x186 | 125 | M24 | 250 | 260 | 186 | 64 | 24 | 40000                        | 840  | 1090 |
| 306941 | LV.A-125-ACV-M30x136 | 310941 | LV.A-125-ACV-AS-M30x136 | 125 | M30 | 200 | 210 | 136 | 64 | 30 | 40000                        | 940  | 1190 |
| 306945 | LV.A-125-ACV-M30x186 | 310945 | LV.A-125-ACV-AS-M30x186 | 125 | M30 | 250 | 260 | 186 | 64 | 30 | 40000                        | 1030 | 1280 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.

# Data med glidskydd monterat.