



SIDOSTYCKEN

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta.



TÄCKLOCK

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta.



MONTERING

Bakre monteringen med hjälp av speciella förzinkade stålskruvar med gängade hål, monteras på röret med hjälp av stålmutterar.



STANDARDUTFÖRANDE

Beläggning i vit färg liknande RAL 9002, sidostycken och täcklock i vit färg liknande RAL 9002.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

M.1066-CLEAN vredet är tack vare sin vita färg RAL 9002 och blanka yta speciellt lämpat för applikationer inom medicinsk apparatur, sjukhusutrustning och maskiner för livsmedelsindustrin som av hygieniska skäl måste rengöras ofta. Den solida formen utan håligheter förhindrar ohälsosamma rester från deponering.



TEKNISKA DATA

Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.



SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN



- Olika längder. För rör längre än 700 mm, kan ett extra stöd på mitten av röret levereras.
- Andra färger.



design94



ELESA Original design stuttgart



Kod	Benämning	d2	f2	L	d	h	h1	l	l1	l2	p	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
151501	M.1066 BM/30-200 CLEAN	30	200	265	M8	75	60	18	170	30	15	4400	6500	240
151506	M.1066 BM/30-250 CLEAN	30	250	315	M8	75	60	18	220	30	15	3500	6000	260
151511	M.1066 BM/30-300 CLEAN	30	300	365	M8	75	60	18	270	30	15	3300	5700	280
151513	M.1066 BM/30-350 CLEAN	30	350	415	M8	75	60	18	320	30	15	3300	5700	300
151516	M.1066 BM/30-400 CLEAN	30	400	465	M8	75	60	18	370	30	15	2400	4500	320
151521	M.1066 BM/30-500 CLEAN	30	500	565	M8	75	60	18	470	30	15	1500	3800	360
151526	M.1066 BM/30-600 CLEAN	30	600	665	M8	75	60	18	570	30	15	880	3200	380

* Högsta tillåtna last

Belastning vid brott (permanent deformation).