



#### STANDARDUTFÖRANDE

(AlNiCo) Aluminium-nickel-kobolt magnet är resistent mot temperaturer upp till 350°C.

Röd lackering, tål temperaturer upp till 180°C.

Tekniska Data (på sidan 756).


#### KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

RMR U-magneter är ej avskärmade magnetiska system med höga prestanda och måttlig övergripande dimensioner.

De har en delad anliggningsyta.





För att säkerställa att häftkraften inte blir nedsatt måste skruvarna vara gjorda av icke-magnetiskt material.

För enklare hantering och för att undvika avmagnetisering levereras dessa magneter med en avtagbar avskärmning i plåt.



RMR (B=22 ÷ 45)

RMR (B=57 ÷ 79)



| Kod    | Benämning | B  | d <sub>max</sub> Ø<br>Skrusvåle | H    | L  | f    | s    | Nominell<br>häftkraft*<br>[N] | Δ    |
|--------|-----------|----|---------------------------------|------|----|------|------|-------------------------------|------|
| 502901 | RMR-AN-22 | 22 | 7                               | 25   | 17 | -    | 8    | 30                            | 64   |
| 502911 | RMR-AN-30 | 30 | 5                               | 20   | 20 | -    | 15   | 45                            | 69   |
| 502921 | RMR-AN-39 | 39 | 4.7                             | 25.4 | 25 | -    | 19   | 90                            | 151  |
| 502931 | RMR-AN-45 | 45 | 4.7                             | 30   | 30 | -    | 23   | 120                           | 209  |
| 502941 | RMR-AN-57 | 57 | 8                               | 44.5 | 35 | 31.5 | 27.8 | 180                           | 498  |
| 502951 | RMR-AN-70 | 70 | 8                               | 57   | 41 | 38   | 35   | 320                           | 770  |
| 502961 | RMR-AN-79 | 79 | 9.5                             | 82   | 54 | 43   | 38.5 | 470                           | 1570 |

\* De nominella värden av vidhäftningskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.