



MATERIAL

Gängad bussning i förzinkat stål.

GLIDSKYDD


Termoplastisk elastomer (TPE).

STANDARDUTFÖRANDE

- **RMS-D-HF-M5-1**: ett gängat genomgående hål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 120 °C.
 - **RMS-D-ND-M5-1**: ett slätt genomgående hål, magnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer upp till 80 °C.
 - **RMS-D-HF-M5-2**: med två gängade genomgående hål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 120 °C.
 - **RMS-D-ND-M5-2**: med två gängade genomgående hål, magnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer upp till 80 °C.
 - **RMS-D-HF-2**: med två släta genomgående hål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 120 °C.
 - **RMS-D-ND-2**: med två släta genomgående hål, magnet av neodym-järn-bor (NdFeB), för temperaturer upp till 80 °C.
- Tekniska data magneter (på sidan 1052).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

RMS-D platta rektangulära fästmagneter är skärnade magnetsystem med höga prestanda och måttliga totalmått. Gummiytan ökar friktion-skoefficienten i närvaro av sidkrafter vilket ger en bättre vidhäftning-skraft. Det magnetiska materialet sitter i mitten av sockeln, vilket ger bästa möjliga koncentration av det magnetiska flödet. De är generel-lt att föredra för användning på ojämna och övermålade ytor. RMS-D fästmagneter används i allmänhet för att organisera kabeldragningen längs ytor på maskiner eller på plana ytor (även vertikala).



RMS-D-HF-M5-1

Kod	Benämning	B	d	H	L	d1	l1	l2	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖
502962	RMS-D-HF-70-M5-1-BK	50	M5	13	70	12	20.75 ±0.5	20.25 ±0.5	27.5	45	125


RMS-D-HF-M5-2

Kod	Benämning	B	d	H	L	d1	l1	l2	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖
502963	RMS-D-HF-70-M5-2-BK	50	M5	13	70	12	20.75 ±0.5	20.25 ±0.5	27.5	45	125

RMS-D-HF-2

Kod	Benämning	B	d	H	L	d1	l1	l2	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖
502960	RMS-D-HF-70-5,5-2-BK	50	5.5	13	70	12	20.75 ±0.5	20.25 ±0.5	27.5	45	125

* De nominella värden av vidhäftningskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.



RMS-D-ND-M5-1

Kod	Benämning	B	d	H	L	d1	l1	l2	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖️
502969	RMS-D-ND-70-M5-1-BK	50	M5	13	70	12	20.75 ±0.5	20.25 ±0.5	27.5	290	149

RMS-D-ND-M5-2

Kod	Benämning	B	d	H	L	d1	l1	l2	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖️
502970	RMS-D-ND-70-M5-2-BK	50	M5	13	70	12	20.75 ±0.5	20.25 ±0.5	27.5	290	149

RMS-D-ND-2

Kod	Benämning	B	d	H	L	d1	l1	l2	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖️
502968	RMS-D-ND-70-5,5-2-BK	50	5.5	13	70	12	20.75 ±0.5	20.25 ±0.5	27.5	290	149

* De nominella värden av vidhäftningskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.

