



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5001, matt yta.
Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Den speciella teknopolymeren innehåller tillsatser som kan detekteras med hjälp av metaldetektorer.

STANDARDUTFÖRANDE

Bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Dessutom möjliggör det speciella materialet detektion av kubiska partiklar av 5 mm med hjälp av en metaldetektor.
För att förbättra detektionen måste kalibreringen av metaldetektorn ta hänsyn till typen av livsmedel / ämne som riskerar att kontamineras med tanke på den fukt som finns i den.
Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



ELESA Original design



Kod	Benämning	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
199113	M.643/140-117-SST-M8-MD	134	117±0.5	M8	49	15	25	13	2500	4500	8	12	67
199153	M.643/200-SST-M8-MD	196	179±1	M8	57	16	27	13	2000	3000	11	15	130