

## RMV | Brickor för magneter

Stål eller rostfritt stål




### STANDARDUTFÖRANDE

- **RMV-ST**: förzinkat stål.
- **RMV-NI**: magnetiskt rostfritt stål.

### KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

RMV brickor kan användas tillsammans med olika typer av magneter, där attraktionen måste ske mellan magneten och ytan av icke-magnetiskt material.

De kan monteras med försänkta skruvar (DIN 7991).



### RMV-ST

| Kod    | Benämning   | D            | d        | L | d1            | △  |
|--------|-------------|--------------|----------|---|---------------|----|
| 503301 | RMV-12-A-ST | 12 ±0.1      | 4 +0.3   | 2 | 6.5 -0.2/+0.5 | 1  |
| 503303 | RMV-17-A-ST | 17 ±0.1      | 6 +0.3   | 2 | 8.5 +0.5      | 3  |
| 503305 | RMV-27-A-ST | 27 ±0.2      | 5.5 +1   | 3 | 11 +0.5       | 12 |
| 503307 | RMV-34-A-ST | 34 +0.3/+0.7 | 6 +0.3   | 3 | 11 +0.5       | 20 |
| 503309 | RMV-45-A-ST | 45 +0.1/+0.5 | 5.5 +0.3 | 2 | 11 +0.5       | 36 |
| 503311 | RMV-64-A-ST | 64 ±0.3      | 6 +0.3   | 3 | 11 +0.5       | 74 |

### RMV-NI

| Kod    | Benämning   | D            | d      | L | d1        | △  |
|--------|-------------|--------------|--------|---|-----------|----|
| 503315 | RMV-27-A-NI | 27 ±0.1/+0.5 | 5.5 +1 | 3 | 11 +0.05  | 12 |
| 503313 | RMV-45-A-NI | 45 ±0.2      | 6 ±0.3 | 2 | 8.5 +0.05 | 36 |



## RMY | Brickor för magneter

självhäftande tejp



### STANDARDUTFÖRANDE

Med självhäftande tejp

- **RMY**: förzinkat stål.
- **RMY-WT**: RAL 9003 vitlackerat stål.

### KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

RMY brickor används för att sammankopplas med olika typer av cylindriska magneter.

För en bättre vidhäftning på den självhäftande tejp, se till att ytan på vilken den kommer att appliceras är helt ren.



### RMY

| Kod    | Benämning | D  | L   | △  |
|--------|-----------|----|-----|----|
| 503261 | RMY-20    | 20 | 2   | 5  |
| 503266 | RMY-30    | 30 | 2   | 18 |
| 503271 | RMY-40    | 40 | 2   | 25 |
| 503276 | RMY-60    | 60 | 2.5 | 37 |

### RMY-WT

| Kod    | Benämning | D  | L   | △  |
|--------|-----------|----|-----|----|
| 503263 | RMY-20-WT | 20 | 2   | 5  |
| 503267 | RMY-30-WT | 30 | 2   | 18 |
| 503273 | RMY-40-WT | 40 | 2   | 25 |
| 503277 | RMY-60-WT | 60 | 2.5 | 37 |