

MATERIAL

Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.

FÄRGADE CENTRUMLOCK

Teknopolymer, matt yta.

För att beställa, komplettera koden med index för färgen (C9, ..., C6).

Kan på förfrågan och för tillräckliga antal levereras i andra färger eller anpassat med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.

STANDARDUTFÖRANDE

MBT-B: mässingsbussning, gängat hål.


MBT-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

ERGONOMI OCH DESIGN

Den särskilda lettringen på rattens utsida försedd med en finmaskig struktur, möjliggör ett säkert och bekvämt grepp som erbjuder operatören att under varierande arbetsförhållanden på ett mjukt och ergonomiskt sätt justera vredet under snabb rotation eller inställning utan obehaglig vinkeljustering för hand eller handled.



ELESA Original design



*Komplettera med färgindex, exempel: 34201-C2 MBT.30 B-M5-C2

C9
RAL9005

C2
RAL2004

C3
RAL7035


C4
RAL1021

C5
RAL5024

C6
RAL3000

MBT-B

Kod	Benämning	D	d6H	dH9	L	d1	d2	l1	l2	h	⚖
34201-*	MBT.30 B-M5-*	31	M5	-	24	15	-	-	11.5	10	12
34206-*	MBT.30 B-M6-*	31	M6	-	24	15	-	-	11.5	12	17
34316-*	MBT.40 B-6-*	39.5	-	6	26.5	17	12	17	12.5	14	27
34321-*	MBT.40 B-M6-*	39.5	M6	-	26.5	17	-	-	12.5	12	22
34326-*	MBT.40 B-M8-*	39.5	M8	-	26.5	17	-	-	12.5	13	23
34411-*	MBT.50 B-6-*	50	-	6	33	20	15	23	16	18	48
34416-*	MBT.50 B-8-*	50	-	8	33	20	15	25	16	20	47
34421-*	MBT.50 B-M8-*	50	M8	-	33	20	-	-	16	20	32
34426-*	MBT.50 B-M10-*	50	M10	-	33	20	-	-	16	18	34
34506-*	MBT.60 B-10-*	61	-	10	39	23	16	30	18.5	25	67
34511-*	MBT.60 B-M10-*	61	M10	-	39	23	-	-	18.5	20	50
34516-*	MBT.60 B-M12-*	61	M12	-	39	23	-	-	18.5	20	58
34611-*	MBT.70 B-M12-*	70	M12	-	42	24	-	-	20.5	20	70
34616-*	MBT.70 B-M14-*	70	M14	-	42	24	-	-	20.5	20	78



* Komplettera med färgindex, exempel: 34221-C2 MBT.30 p-M5x10-C2

C9
RAL9005

C2
RAL2004

C3
RAL7035

C4
RAL1021

C5
RAL5024

C6
RAL3000

MBT-p

Kod	Benämning	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
34221-*	MBT.30 p-M5x10-*	31	M5	24	15	10	11.5	13
34226-*	MBT.30 p-M5x20-*	31	M5	24	15	20	11.5	14
34241-*	MBT.30 p-M5x40-*	31	M5	24	15	40	11.5	16
34261-*	MBT.30 p-M6x10-*	31	M6	24	15	10	11.5	14
34263-*	MBT.30 p-M6x16-*	31	M6	24	15	16	11.5	14
34266-*	MBT.30 p-M6x20-*	31	M6	24	15	20	11.5	15
34269-*	MBT.30 p-M6x25-*	31	M6	24	15	25	11.5	16
34271-*	MBT.30 p-M6x30-*	31	M6	24	15	30	11.5	17
34281-*	MBT.30 p-M6x40-*	31	M6	24	15	40	11.5	19
34341-*	MBT.40 p-M6x10-*	39.5	M6	26.5	17	10	12.5	18
34343-*	MBT.40 p-M6x16-*	39.5	M6	26.5	17	16	12.5	19
34346-*	MBT.40 p-M6x20-*	39.5	M6	26.5	17	20	12.5	20
34351-*	MBT.40 p-M6x30-*	39.5	M6	26.5	17	30	12.5	22
34361-*	MBT.40 p-M6x40-*	39.5	M6	26.5	17	40	12.5	24
34381-*	MBT.40 p-M8x16-*	39.5	M8	26.5	17	16	12.5	26
34383-*	MBT.40 p-M8x20-*	39.5	M8	26.5	17	20	12.5	27
34386-*	MBT.40 p-M8x25-*	39.5	M8	26.5	17	25	12.5	28
34391-*	MBT.40 p-M8x30-*	39.5	M8	26.5	17	30	12.5	30
34393-*	MBT.40 p-M8x40-*	39.5	M8	26.5	17	40	12.5	33
34396-*	MBT.40 p-M8x50-*	39.5	M8	26.5	17	50	12.5	36
34431-*	MBT.50 p-M8x16-*	50	M8	33	20	16	16	36
34436-*	MBT.50 p-M8x30-*	50	M8	33	20	30	16	38
34441-*	MBT.50 p-M8x50-*	50	M8	33	20	50	16	44
34451-*	MBT.50 p-M10x20-*	50	M10	33	20	20	16	42
34456-*	MBT.50 p-M10x30-*	50	M10	33	20	30	16	47
34471-*	MBT.50 p-M10x50-*	50	M10	33	20	50	16	57
34521-*	MBT.60 p-M10x20-*	61	M10	39	23	20	18.5	58
34526-*	MBT.60 p-M10x30-*	61	M10	39	23	30	18.5	63
34536-*	MBT.60 p-M10x50-*	61	M10	39	23	50	18.5	73
34551-*	MBT.60 p-M12x20-*	61	M12	39	23	20	18.5	70
34556-*	MBT.60 p-M12x30-*	61	M12	39	23	30	18.5	78
34571-*	MBT.60 p-M12x50-*	61	M12	39	23	50	18.5	94
34631-*	MBT.70 p-M12x30-*	70	M12	42	24	30	20.5	90
34641-*	MBT.70 p-M12x50-*	70	M12	42	24	50	20.5	105

