



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

MATERIAL

Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

RÄFFLAD KANT

"Soft-touch" termoplastisk elastomer (TPE) kemiskt bunden till underlaget, hårdhet 70 Shore A.

Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

STANDARDUTFÖRANDE

- **MBT-B-SOFT**: mässingsbussning, slätt eller gängat hål.
- **MBT-p-SOFT**: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Kanten, belagda med "soft-touch" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.


ERGONOMI OCH DESIGN

Denna typ av vred tillåter användning på ett ergonomiskt sätt under alla arbetsförhållanden, genom att uppnå maximalt vridmoment utan att trötta ut operatörens hand.

Lettringen på rattens utsida, tillsammans med soft-touch överdraget förenklar justeringen av vredet under snabb rotation eller inställning utan obehaglig vinkeljustering för hand eller handled.



ELESA Original design



MBT-B-SOFT

Kod	Benämning	D	d6H	dH9	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖
134316	MBT.45 B-6-SOFT	44	-	6	24	17	10	14	18	32
134321	MBT.45 B-M6-SOFT	44	M6	-	24	17	10	12	15	31
134326	MBT.45 B-M8-SOFT	44	M8	-	24	17	10	13	18	30
134416	MBT.55 B-8-SOFT	54	-	8	30	20	12.5	20	30	40
134421	MBT.55 B-M8-SOFT	54	M8	-	30	20	12.5	20	30	46
134426	MBT.55 B-M10-SOFT	54	M10	-	30	20	12.5	18	32	44

"Max gräns Åtdragningsmoment": det maximalt vridmoment vid vilket metallinsatsen, vid normal användning, är perfekt och starkt förankrade i plastmaterialet.

MBT-p-SOFT

Kod	Benämning	D	d6g	L	d1	l	l2	C# [Nm]	⚖
134341	MBT.45 p-M6x10-SOFT	44	M6	24	17	10	10	13	25
134346	MBT.45 p-M6x20-SOFT	44	M6	24	17	20	10	13	30
134381	MBT.45 p-M8x16-SOFT	44	M8	24	17	16	10	16	33
134391	MBT.45 p-M8x30-SOFT	44	M8	24	17	30	10	16	37
134396	MBT.45 p-M8x50-SOFT	44	M8	24	17	50	10	16	47
134431	MBT.55 p-M8x16-SOFT	54	M8	30	20	16	12.5	25	40
134436	MBT.55 p-M8x30-SOFT	54	M8	30	20	30	12.5	25	50
134441	MBT.55 p-M8x50-SOFT	54	M8	30	20	50	12.5	25	64
134451	MBT.55 p-M10x20-SOFT	54	M10	30	20	20	12.5	27	52
134456	MBT.55 p-M10x30-SOFT	54	M10	30	20	30	12.5	27	57
134471	MBT.55 p-M10x50-SOFT	54	M10	30	20	50	12.5	27	73

"Max gräns Åtdragningsmoment": det maximalt vridmoment vid vilket metallinsatsen, vid normal användning, är perfekt och starkt förankrade i plastmaterialet.