



1

MATERIAL

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.



2

CENTRUMLOCK

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, orange eller svart färg, blank yta med matt yta i själva centrumet, snap-in montering.



3

STANDARDUTFÖRANDE

Montering med standard skruv eller mutter med sexkanthuvud (medföljer ej) som pressas in i vredet.



4

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Centrumlocket kan anpassas med märken, logotyper eller speciella grafiska skrifter i olika färger (tampotryckning).



5

MONTERINGSINSTRUKTION

1. Basen på ratten bör vila på ett plant underlag.
2. Infoga skruven eller muttern i hålet på ratten med ett press verktyg.
3. Pressa tills metaldelen hamnar i sitt bottenläge.
4. Montera centrumlocket.



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32




33



34



35




C2 RAL2004 C9 RAL9005

Kod	Benämning	D	d	L	d1	l2	h	s	Δ
138711	MCT.35 EH-5-C2	35	5	32	18	15	4	8	12
138712	MCT.35 EH-5-C9	35	5	32	18	15	4	8	12
138721	MCT.35 EH-6-C2	35	6	32	18	15	4	10	11
138722	MCT.35 EH-6-C9	35	6	32	18	15	4	10	11
138731	MCT.35 EH-8-C2	35	8	32	18	15	4	13	10
138732	MCT.35 EH-8-C9	35	8	32	18	15	4	13	10
138751	MCT.50 EH-6-C2	50	6	40	23	21	5	10	23
138752	MCT.50 EH-6-C9	50	6	40	23	21	5	10	23
138761	MCT.50 EH-8-C2	50	8	40	23	21	5	13	22
138762	MCT.50 EH-8-C9	50	8	40	23	21	5	13	22
138771	MCT.50 EH-10-C2	50	10	40	23	21	5	17	21
138772	MCT.50 EH-10-C9	50	10	40	23	21	5	17	21
138791	MCT.70 EH-8-C2	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138792	MCT.70 EH-8-C9	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138801	MCT.70 EH-10-C2	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138802	MCT.70 EH-10-C9	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138811	MCT.70 EH-12-C2	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138812	MCT.70 EH-12-C9	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138821	MCT.70 EH-14-C2	70	14	71	30.5	40	9	22	61
138822	MCT.70 EH-14-C9	70	14	71	30.5	40	9	22	61



FM design

**KORREKT MONTERING****FEAKTIG MONTERING**