



KONSOL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Skruv med ögla och bricka i AISI 304 rostfritt stål.

- **SPF.V:** med vred i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta, sexkantig underdel i förnicklad mässing för fastspänning med hjälp av en nyckel, gängat hål.
- **SPF.D:** utan vred, med spännmutter i rostfritt stål AISI 304.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING




Särskilt lämplig när en linjär positionering av styrskenan krävs. Förmågan att anpassa fastspänningssystemet i två positioner (vertikal eller horisontell) ger möjlighet att optimera monteringen. Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 39 Nm.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Distans för styrskenekonsol DSG-A (kod 419676), i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta.

MONTERINGSANVISNINGAR

- Montera konsolen (Fig. 1).
- Montera brickan i skruvöglan och skruva på vredet (Fig. 2).
- Montera skruvöglan på konsolen antingen i horisontellt eller vertikalt läge (Fig. 3).
- Montera styrtappen, ställ in den linjära placeringen och dra åt (Fig. 4).



SPF.V

Kod	Benämning	d Tapp	⚖
419652	SPF.V-12	12	195
419654	SPF.V-14	14	190
419656	SPF.V-16	16	185

SPF.D

Kod	Benämning	d Tapp	⚖
419653	SPF.D-12	12	175
419655	SPF.D-14	14	170
419657	SPF.D-16	16	165