INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +100° -30°

KONSOL
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STYRSKENECYLINDER
Glasfiberarmerad teknopolymer. Svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE
Skruv med ögla, och bricka i AISI 304 rostfritt stål.
- **SPR-A**: med stödkant.
- **SPR-B**: utan stödkant.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Särskilt lämplig när en linjär eller vinklad positionering av styrskenan krävs.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvmontering 39 Nm.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN
Distans för styrskenekonsol DSG-A (kod 419676) eller DSG-B (kod 419677), i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, matt yta.

MONTERINGSANVISNINGAR
- Montera konsolen (Fig. 1).
- Montera skruvöglan på konsolen och skruva fast mutter och bricka (Fig. 2).
- Montera styrskenecylindern på skruvöglan (Fig. 3).
- Montera styrtappen. Ställ in den linjära och vinklade placeringen och dra åt muttern (Fig. 4).







SPR-A

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d Tapp	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419760	SPR.12-A	12	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	176
419761	SPR.14-A	14	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	175
419762	SPR.16-A	16	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	174

SPR-B

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d Tapp	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419664	SPR.12-B	12	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	196
419665	SPR.14-B	14	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	195
419666	SPR.16-B	16	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	194

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.