

STANDARDUTFÖRANDE

- **MM-BL-NK:** förnicklat stål.
- **MM-BL-PTFE:** stål med teflonbeläggning (PTFE).

MAXIMALT ARBETSTRYCK

10 bar.

KÄNNETECKEN

MM-BL pneumatisk kraftspännare kännetecknas av en pneumatisk cylinder med "dubbel effekt" som överför en roterande rörelse till spännarmen.

Det maximala låsmomentet uppnås när spännarmen når slutet av slaget och endast genom pneumatisk aktivering.

Under specifika tester visade de pneumatiska kraftspännarna konstant prestanda för mer än 20 miljoner cykler.

Teflonbeläggningen (PTFE) ger hög motståndskraft mot svets-sprut och korrosion.

Se Kännetecken för pneumatiska kraftspännare (på sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

- Kraftspännare med FKM-tätningsspackning är motståndskraftig mot max arbetstemperatur upp till 270°C.
- Kraftspännare med armens roterande rörelse och låsning i 20° position.
- Kraftspännare med armens roterande rörelse och låsning i 45° position.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Konsoler, fixeringselement och sensorer i förnicklat stål (see tabell över möjliga konfigurationer).



Möjliga konfigurationer av pneumatisk kraftspännare MM-BL			
1 x MM-A-RG-NK		1 x MM-A-RG1-NK	
1 x MM-FL-RG-NK		1 x MM-FL-RG1-NK	
1 x MM-SI		1 x MM-SI	
4 x MM-RG		2 x MM-RG	
1 x MM-A-SC-NK		1 x MM-A-SCL-NK	
1 x MM-FL-SC-NK		1 x MM-FL-SCL-NK	
1 x MM-SI		1 x MM-SI	
2 x MM-SC		2 x MM-SC	
2 x MM-GBK		2 x MM-GBK	

