



1

MATERIAL

Aluminium.



2

STANDARDUTFÖRANDE

- **SQMA-B-MT**: naturligt aluminium, matt yta.
- **SQMA-B-SW**: aluminium, epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg, matt yta.
- **SQMA-B-SR**: aluminium, epoxybeläggning, RAL 9006 grå färg, matt yta.



3



4

CENTRUMLOCK

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.



5



6

SKRUVAR, MUTTRAR OCH BRICKOR.

Förzinkat stål.



7

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

SQMA. monteringsvinklar är särskilt lämpliga för montering, på ett mycket enkelt sätt, i konstruktioner gjorda av aluminiumprofiler (dimensioner 30/40/45 mm) för säkerhetsskydd till maskiner och utrustning.



8



9

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Monteringsvinklar utan lock, skruvar och fixeringsbussningar (SQMA-A).



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30




31



32






33

**SQMA-30**

Monteringssats för spårbredd 8 mm:

- 2 ankare för T-spår GN 505
- 2 skruvar med invändig sexkant (levereras med vinklarna)

**SQMA-40/45**

Monteringssats för spårbredd 10 mm:

- 2 ankare för T-spår GN 505.4
- 2 flämsmuttrar (levereras med vinklarna)

Kod	Benämning	h	l1	l2	l3	l4	l5	l6	n	b1	b2	s	△
156001	SQMA-30-8-30-30-B-MT	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156003	SQMA-30-8-30-30-B-SW	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156002	SQMA-30-8-30-30-B-SR	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156011	SQMA-40-10-40-40-B-MT	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156013	SQMA-40-10-40-40-B-SW	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156012	SQMA-40-10-40-40-B-SR	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156021	SQMA-45-10-45-45-B-MT	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49
156023	SQMA-45-10-45-45-B-SW	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49
156022	SQMA-45-10-45-45-B-SR	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49