

MATERIAL

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

De två halvorna är sammankopplade med varandra med hjälp av stift. Två håligheter inuti röranslutningen är avsedda för att inrymma en sexkantig skruv eller en sexkantig mutter. Tack vare den avsmalnande formen hos håligheten, utövar röranslutningen ett tryck på de inre väggarna i röret, genom åtdragning av skruven eller muttern, och säkerställer därmed draghållfastheten hos röranslutningen. Storleken på draghållfastheten beror på dimensionstoleranser i röret, ojämnheten på rörets innerytor samt åtdragningsmoment. Röranslutningen har ingen krage och tillåter sammanfogning av fyrkantrör till andra detaljer. Montering kan ske genom att helt enkelt placera röranslutningen inuti röret, utan användning av skruvar eller andra fästelement.




MONTERING AV RÖRANSLUTNINGEN PÅ RÖRET

Det kan som ett alternativ tas fram med:

- Sexkantig skruv DIN 933 med dimensioner som visas i tabellen.
- Sexkantsmutter DIN 934 med dimensioner som visas i tabellen.
- Självlåsand sexkantsmutter DIN 985 med dimensioner som visas i tabellen.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Monterad röranslutning med mutter eller skruv.



STE.20x1.0-M8
STE.20x2.0-M8
STE.25x1.5-M10
STE.30x1.5-M10
STE.30x2.0-M10

Kod	Benämning	B	h	h	h1	h2	s	Rörets ytterdiameter	Rörets innerdiameter	Rör tjocklek	Δ
430201	STE.20x1.0-M6	18	42	42	12	32	10	20	18	1	10
430203	STE.20x1.0-M8	18	43	43	10	30	13	20	18	1	9
430205	STE.20x1.5-M6	17	42	42	12	32	10	20	17	1.5	10
430207	STE.20x1.5-M8	17	42	42	10	30	13	20	17	1.5	8
430209	STE.20x2.0-M8	16	43	43	10	30	13	20	16	2	7
430215	STE.22x1.5-M6	19	41	41	12	32	10	22	19	1.5	12
430217	STE.22x1.5-M8	19	42	42	10	30	13	22	19	1.5	10
430223	STE.25x1.5-M8	22	42	42	10	30	13	25	22	1.5	14
430225	STE.25x1.5-M10	22	42	42	10	30	17	25	22	1.5	12
430227	STE.25x2.0-M8	21	43	43	10	30	13	25	21	2	7
430233	STE.30x1.5-M10	27	42	42	10	30	17	30	27	1.5	23
430235	STE.30x2.0-M8	26	41	41	10	30	13	30	26	2	20
430237	STE.30x2.0-M10	26	41	41	10	30	17	30	26	2	20
430241	STE.35x2.0-M10	31	42	42	10	30	17	35	31	2	27
430251	STE.40x1.2-M10	37.6	40	40	10	30	17	40	37.6	1.2	41
430253	STE.40x1.2-M12	37.6	40	40	8	28	19	40	37.6	1.2	39
430255	STE.40x2.0-M10	36	42	42	10	30	17	40	36	2	37
430257	STE.40x3.0-M8	34	42	42	11	30	13	40	34	3	35
430259	STE.40x3.0-M10	34	41	41	10	30	17	40	34	3	32

Ritningen visar den monterade rörkopplingen. De två teknopolymer detaljerna dessa består av kan ha olika former beroende på dimensionerna och / eller utföranden.