

**1 STANDARDUTFÖRANDE**

Med öppen klämspak och två vikta brickor:

- **MOAS-ML**: kropp och nitar i förzinkat stål.- **MOAS-MLX**: kropp och nitar i rostfritt stål AISI 304.

Med solid klämspak och hållare för svetsning:

- **MOAS-OL**: kropp och nitar i förzinkat stål.- **MOAS-OLX**: kropp och nitar i rostfritt stål AISI 304.**4 STÖDBUSSNINGAR**Härdat och slipat stål (för storlekar ≥ 355).**5 HANDTAG**


Polyuretan, röd färg.


**6 TRYCKSKRUVAR (BESTÄLLS SEPARAT)****7 KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning i närvaro av starka vibrationer.

Operatörens fingrar kan inte påverkas av spaken under öppning.

Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.





MOAS-ML

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AD092	MOAS.75-ML	20	28	26	5.3	M5	4.5	37	20	11	39	118	13.5	16+19	2	900	1350	90
GG.AD152	MOAS.130-ML	32	36	40	6.3	M6	5.6	51	30.5	16	56.5	171.5	26	22.4+28.4	2.5	1000	2000	200
GG.AD290	MOAS.230-ML	37	44	44	8.5	M8	6.6	61.5	36.5	18	65	196	26	26+31.5	3	1700	3300	320
GG.AD390	MOAS.355-ML	58	60	58	10.5	M10	8.6	83	50	22	100	269	41	38.8+43	3.5	1800	4000	750
GG.AD490	MOAS.455-ML	65	70	65	12.5	M12	8.7	99	60	26	114	305	41.5	40+43	4	3200	6200	1200

MOAS-MLX

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.DS100	MOAS.75-MLX	20	28	26	5.3	M5	4.5	37	20	11	39	118	13.5	16+19	2	900	1350	90
GG.DS152	MOAS.130-MLX	32	36	40	6.3	M6	5.6	51	30.5	16	56.5	171.5	26	22.4+28.4	2.5	1000	2000	200
GG.DS287	MOAS.230-MLX	37	44	44	8.5	M8	6.6	61.5	36.5	18	65	196	26	26+31.5	3	1700	3300	320

MOAS-OL

Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AD096	MOAS.75-OL	28	26	M5	4.5	37	20	11	39.5	118.5	13.5	16+19	4	2	900	1350	90
GG.AD156	MOAS.130-OL	36	40	M6	5.6	51	30.5	16	57	172	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	200
GG.AD294	MOAS.230-OL	44	44	M8	6.6	61.5	36.5	18	66	196.5	26	26+31.5	6	3	1700	3300	330
GG.AD394	MOAS.355-OL	60	58	M10	8.6	83	50	22	101	270	41	38.8+43	7	3.5	1800	4000	750
GG.AD494	MOAS.455-OL	70	65	M12	8.7	99	60	26	115.5	306.5	41.5	40+43	10	4	3200	6200	1220

MOAS-OLX

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.DS104	MOAS.75-OLX	28	26	M5	4.5	37	20	11	39.5	118.5	13.5	16+19	4	2	900	1350	90
GG.DS156	MOAS.130-OLX	36	40	M6	5.6	51	30.5	16	57	172	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	200
GG.DS291	MOAS.230-OLX	44	44	M8	6.6	61.5	36.5	18	66	196.5	26	26+31.5	6	3	1700	3300	330

* Hållkraft.

