

**RÖRKOPPLING**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.



Framställs av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

**SKRUVAR OCH MUTTRAR (MEDFÖLJER)**

Insexskruv med cylindrisk skalle av antikärnbehandlat rostfritt stål AISI 304.



Självslåsande muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

**KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

Rörkopplingar för rör med en diameter på $18 \pm 0,2$ och $30 \pm 0,2$ mm.

För rör med mindre diameter kan reduktionshylsan TCC-A användas (beställs separat).



Tryckskruvorna "s" kan ersättas med kitet TCC-KS.

Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.



Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

**TEKNISKA DATA**




De motståndsvärden som visas i tabellen har uppmätts under laboratorietester vid rumstemperatur och med skruvarna åtdragna till föreslaget vridmoment "C#".

**TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN (BESTÄLLS SEPARAT)**

- TCC-A (ks. sivu -): reduktionshyllsor.
- TCC-KS (ks. sivu -): fastspänningskit.
- TCC-KV (ks. sivu -): skruvar och spännmuttrar.
- GN 990 (ks. sivu -): anslutningsrör.



ELESA Original design



Kod	Benämning	d	L	B	f	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191121	TCC-CR-18-18-VD	18	65	29	34	21	M6	5	2150	17	41
191221	TCC-CR-30-30-VD	30	100.5	45	54.5	27	M8	12	1350	21	123

Föreslaget vridmoment för skruvmontering.

* Motstånd mot att röret dras ut

** Motstånd mot vridning av röret