

FOTPLATTA

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller grå färg RAL 7040 (C33), mot UV-strålar, matt yta.

SKRUV OCH MUTTER (MEDFÖLJER)

Insexskruv med cylindrisk skalle av antikärvbehandlat rostfritt stål AISI 304.

Kontermutter i rostfritt stål AISI 304.

STANDARDUTFÖRANDE

- TCC-PB-E: yttre tänder.
- TCC-PB-S: utan tänder.

KÄNNETECKEN

En ledad koppling kan skapas genom att sätta ihop en fästplatta med yttre tänder med en koppling med inre tänder, eller en fästplatta utan tänder med en koppling utan tänder.

Kopplingarna bestående av klämmor med inre tänder med diameter 18 mm har 24 tänder och en justeringsvinkel på 15°, medan de med diameter 30 mm har 36 tänder och en justeringsvinkel på 10°.

Leder som består av fästplattor och rörkopplingar utan tänder kan positioneras i vilken vinkel som helst.

Tryckskraven "s" kan ersättas med kitet TCC-KS.

TEKNISKA DATA



De motståndsvärden som visas i tabellen har uppmätts under laboratorietester vid rumstemperatur och med skruvarna åtdragna till föreslaget vridmoment "C#".

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN (BESTÄLLS SEPARAT)

- TCC-KS (se sidan -): fastspänningskit.
- TCC-KV (se sidan -): skruvar och spännmuttrar.



ELESA Original design



C9 RAL9005

C33 RAL7040

INOX
STAINLESS
STEEL

TCC-PB-E

Kod	Benämning	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600321-C9	TCC-PB-18-E-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600321-C33	TCC-PB-18-E-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600421-C9	TCC-PB-30-E-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81
600421-C33	TCC-PB-30-E-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81

TCC-PB-S

Kod	Benämning	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600325-C9	TCC-PB-18-S-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600325-C33	TCC-PB-18-S-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600425-C9	TCC-PB-30-S-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81
600425-C33	TCC-PB-30-S-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81

Föreslaget vridmoment för skruvmontering.

*** Rotationsbeständighet hos leden.