



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), gul färg RAL 1021, matt yta.

PACKNINGSRING

NBR syntetgummi.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

80°C.

ATEX EFTERLEVNAD

Pluggarna i serien TN-EX uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i det europeiska ATEX-direktivet 2014/34 / EU (explosiva atmosfärer) för enheter i grupp II, kategori 2GD. Pluggarna har skyddsklass "h" och kan monteras i utrustning som skyddas med hjälp av "nedsänkning i vätska (k)", utan att sänka skyddsgraden.

II 2GD Ex h X: markerat på TN-EX pluggar, representerar identifiering enligt ATEX-direktivet.

II: grupp av enheter / komponenter lämpliga för användning i industrier över mark, med undantag för gruvor.

2: ATEX-kategori motsvarande "hög" skyddsnivå

G: explosiv atmosfär av brandfarliga gaser eller ångor.

D: explosiv atmosfär av brännbart damm.

Ex: enhet / komponent skyddad mot antändning av explosiva atmosfärer.

h: skyddsklass för icke-elektriska enheter / komponenter.

X: för speciella villkor och begränsningar av användningen (se bruksanvisning).

Omgivande och/eller vätske temperatur: -20 ÷ +80 °C


Dokumentationen om produktens överensstämmelse med ovan nämnda europeiska direktiv och bruksanvisningarna är integrerade delar av själva artikeln.

TEKNISKA DATA

Det i tabellen rekommenderade åtdragningsmomentet förhindrar oavsiktlig lossning av föremålet, utöver att garantera en optimal tätning.



ELESA Original design



Kod	Benämning	d	h	s	L	M	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖️
58296-EX	TN.3/8-EX	G 3/8	9	22	16	17	8+10	5
58297-EX	TN.1/2-EX	G 1/2	11	26	18	20.5	8+10	8
58298-EX	TN.3/4-EX	G 3/4	12	32	20	25	10+12	14