



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.



STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för M4 eller M5 försänkta skruvar (medföljer ej).



ROTATIONS STIFT OCH RETURFJÄDRAR

Stift i AISI 303 rostfritt stål, fjädrar i AISI 302 rostfritt stål.



TEKNISKA DATA

Lyftkrafts (F1) och draghållfasthets (F2) värden som redovisas i tabellen är ett resultat av permanent deformation med hjälp av lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden som visas i figuren med omgivningstemperaturen.



MONTERINGSANVISNINGAR



Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.




ELESA Original design



Bormall
(ta bort alla bormningsgrader
innan montering av handtaget)



	x	y	f1	f2
MPR.141	135 ^{+0.2}	65 ^{+0.2}	118 ^{+/-0.1}	79 ^{+/-0.1}
MPR.167	158 ^{-0.2}	86 ^{-0.2}	141 ^{+/-0.1}	98 ^{+/-0.1}



Kod	Benämning	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	△
151061	MPR.141-CLEAN	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
151065	MPR.167-CLEAN	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214