

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

PACKNINGSRING

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ring, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

100°C.

TEKNISKA DATA

I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.


Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.

ANDRA STANDARDUTFÖRANDEN

- TCR. (se sidan 1517): oljepåfyllningspluggar för höga tryck.
- TSR. (se sidan 1519): oljeavtappningspluggar för höga tryck.



ELESA Original design



Kod	Benämning	d	h	s	D	L	M	⚖
158285	TNR.14x1.5	M14x1.5	9	19	22	17	15	4
158286	TNR.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158287	TNR.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158288	TNR.26x1.5	M26x1.5	12	32	37	22	25	14
158289	TNR.27x1.5	M27x1.5	12	32	37	22	25	14
158290	TNR.33x1.5	M33x1.5	13	38	44	23	31	18
158291	TNR.40x1.5	M40x1.5	14	46	53.5	26	38	19
158292	TNR.42x2	M42x2	15	46	53.5	26	38	21
158295	TNR.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158296	TNR.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158297	TNR.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158298	TNR.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158299	TNR.1	G 1	13	38	44	23	31	18
158411	TNR.1 ¼	G1 1/4	14	46	53.5	26	38	32
158413	TNR.1 ½	G1 1/2	15	55	63.5	28	46	51