

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 9005 svart färg eller grå färg RAL 7040 (C33), matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för M4 eller M5 försänkta skruvar (medföljer ej).

ROTATIONS STIFT OCH RETURFJÄDRAR

Stift i AISI 303 rostfritt stål, fjädrar i AISI 302 rostfritt stål.

TEKNISKA DATA

Lyftkrafts (F1) och draghållfasthets (F2) värden som redovisas i tabellen är ett resultat av permanent deformation med hjälp av lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden som visas i figuren med omgivningstemperaturen.

MONTERINGSANVISNINGAR



Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.




ELESA Original design



Bormall
(ta bort alla bormningsgrader
innan montering av handtaget)



	x	y	f1	f2
MPR.141	135 ^{+0.2}	65 ^{+0.2}	118 ^{+/-0.1}	79 ^{+/-0.1}
MPR.167	158 ^{-0.2}	86 ^{-0.2}	141 ^{+/-0.1}	98 ^{+/-0.1}



Kod	Benämning	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	Δ
43851	MPR.141	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
43851-C33	MPR.141-C33	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
43861	MPR.167	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214
43861-C33	MPR.167-C33	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214