

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIAL**

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart RAL 9005, matt yta.

**ELASTISK GAFFEL**

Acetalbaserad teknopolymer (POM), svart.

**TÄTNINGSRINGAR**

Två NBR-syntetiskt gummi O-ringar.

**SÄKERHETSKEDJA**

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.

Fastsättning med hjälp av en självgående skruv  $\varnothing 4.8$  mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.

**STANDARDUTFÖRANDE**

- TP-C-LP: utan luftningshål.
- TP-CF-LP: med luftningshål.

**MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR**

60°C.

**GRAFISK SYMBOL "PÅFYLLNING"**

Enligt DIN föreskrifter.

**MONTERING**

Med presspassning behöver locket inte skruvas på/av.

**KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

Den elastiska gaffeln, som sitter i det särskilda spåret i locket, kan rotera fritt. Spiralringen kopplar gaffeln till kedjan.


Lämplig för att användas när man måste undvika att locket tappas bort.

**SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN**

- Kedja i olika längder.
- Lock med fästkabel CV-T (se sidan -) i polyeten svart färg.
- Lock med kabel av rostfritt stål GN 111 (se sidan -), GN 111.2 (se sidan -), GN 111.4 (se sidan -), GN 111.8 (se sidan -).



ELESA Original design



**TP-C-LP**

Kod	Benämning	d	h	D	L	R	h1	h2	Monteringshål d+0.2	⚖️
60601-C9	TP-C.12-LP-C9	12	11	20	26	20.5	4	8	12	10
60603-C9	TP-C.18-LP-C9	18	13	26	28	22.5	4.5	10	18	15
60611-C9	TP-C.20-LP-C9	20	14	30	29	24	5	11	20	18
60631-C9	TP-C.26-LP-C9	26	14	35	29.5	26.5	5	11	26	26

**TP-CF-LP**

Kod	Benämning	d	h	D	L	R	h1	h2	Monteringshål d+0.2	⚖️
60641-C9	TP-CF.12-LP-C9	12	11	20	26	20.5	4	8	12	10
60643-C9	TP-CF.18-LP-C9	18	13	26	28	22.5	4.5	10	18	15
60651-C9	TP-CF.20-LP-C9	20	14	30	29	24	5	11	20	18
60671-C9	TP-CF.26-LP-C9	26	14	35	29.5	26.5	5	11	26	26

Tillbehör för hydrauliksystem