



1

KROPP

Acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg, matt yta, hög UV-beständighet.



2

HANDTAG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta, hög UV-beständighet.

Fjäder i AISI 316 rostfritt stål.

Cylindrisk pinne i AISI 316 rostfritt stål.



3



4

BRICKOR

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta, hög UV-beständighet.

Självgängande skruvar Ø3.5 i rostfritt stål AISI 316 (ingår i leveransen).



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

STANDARDUTFÖRANDE

- **MRH.80-6:** montering på paneler med en tjocklek på högst 6 mm.

- **MRH.80-12:** montering på paneler med en tjocklek på mellan 6 mm och 12 mm.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

MRH-handtaget är helt infällt.


Genom att trycka på den infällbara knappen kommer handtaget ut ur höljet tack vare en snäppmekanism, vilket gör det möjligt att öppna och stänga paneler, lådor osv.

TEKNISKA DATA



Dragbelastning: Värdet på F1, som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts i rumstemperatur under de provningsförhållanden som visas i figuren.

MONTERINGSANVISNINGAR

- Ta upp hålet i panelen i enlighet med malldimensioner.
- Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
- Sätt in handtagsskroppen helt i hålet.
- Sätt dit brickorna med hjälp av de självgängande skruvarna (ingår i leveransen) tills de inte går att få in längre. Rekommenderat åtdragningsmoment är 1 Nm.



ELESA Original design



Kod	Benämning	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	s	d	F1 [N]	⚖
43701	MRH.80-6	21	82	26	19	2.5	10	30	38	1 + 6	19.5	400	24
43706	MRH.80-12	21	82	26	19	2.5	10	30	38	6 + 12	19.5	400	25