

MATERIAL

C10 förzinkat stål.

NITAR

Förzinkat stål.

DRAGKROK

Parallellt med klämarmen, förzinkat stål.

OSCILLERANDE AXEL OCH MUTTRAR

Förzinkat stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Alla leder är insmorda med specialfett.

Förslutningsspännare MTC. garantera perfekt stängning av alla typer av skydd.

Positionen för dragkroken kan justeras i längd i enlighet med de specifika tillämpningar.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

TRU: U-formade dragkrokar i olika storlekar (se sidan).



Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Slaglängd w	FH [N]*	△
GG. AL500	MTC.160-T2	12	26	28	20	14	M4	4.3	25	18	98	19	16	10	35+44	2	25	1600	85
GG. AL505	MTC.320-T2	16	40	44	28	22	M6	6.5	30	25	152	32	19	14.3	54+63	3	48	3200	250
GG. AL510	MTC.700-T2	24	60	54	38	26	M8	8.5	42	36	220	38	41.5	19	70+90	3.5	58	7000	600

* Hållkraft.