



1

KONSOL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.



2

BUSSNINGAR OCH BRICKOR

AISI 304 rostfritt stål.



3

KULLAGER

Hög kvalitet med koder för spårbarhet. Kromstål.



4

SMÖRJNIPPEL

Rak modell, i rostfritt stål med gasgång 1/8.



5

TÄTNINGSRINGAR

NBR gummi.



6

TÄCKLOCK

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 5005 blå färg, matt yta.

Slutet lock för fäste eller genomgående axlar.



7

STANDARDUTFÖRANDE

- **UCF-S-T**: fäste med slutet lock.
- **UCF-S-P**: fäste för genomgående axel med lock och NBR-gummi packningsring för roterande axlar.



8

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Mått i enlighet med ISO 3228.

Ett helt slutet system med packningsringar säkerställer skyddet av lagret från inträngning av smuts. Konsolens minskade kontaktyta möjliggör maximal rengöring.

Max axelförskjutning = 2,5°.



9

BRUKSANVISNING

Montering med axlar utan ändstopp. För optimal drift, rekommenderar vi regelbunden smörjning med vanligt fett, som tål höga temperaturer och oxidation.



10

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

- Kullager i AISI 440C rostfritt stål.
- Kullager i tum mått
- Fästen för axlar med diametrar i olika storlekar.
- Fästen i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, färg RAL 5005 blå, uppfyller FDA-standarder.
- Fästen polypropylen baserad (PP) teknopolymer, packringar och oljetätning i VITON®.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.



11



12



13



14



15



16




17




18




19





UCF-S-T

Kod	Benämning	d	d1	H	L	f	h1	h2	h3	h4	h5	Kullager statisk belastning [N]	Kullager dynamisk belastning [N]	Fäste belastning [N]	⚖
419451	UCF.205-S-A-25-T-C55	25	10.5	49.5	99.5	70	22	36.9	47	17.4	15	7800	14000	17000	517
419461	UCF.206-S-A-30-T-C55	30	10.5	55.7	113	83	26	41	53.2	20	15	11300	19500	17500	720



UCF-S-P

Kod	Benämning	d	d1	H	L	f	h1	h2	h3	h4	h5	Kullager statisk belastning [N]	Kullager dynamisk belastning [N]	Fäste belastning [N]	⚖
419401	UCF.205-S-A-25-P-C55	25	10.5	49.5	99.5	70	22	36.9	47	17.4	15	7800	14000	17000	530
419411	UCF.206-S-A-30-P-C55	30	10.5	55.7	113	83	26	41	53.2	20	15	11300	19500	17500	733