



KONSOL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

BUSSNINGAR OCH BRICKOR

AISI 304 rostfritt stål.

KULLAGER

Hög kvalitet med koder för spårbarhet. Kromstål.

SMÖRJNIPPEL

Förnicklad mässing.

TÄTNINGSRINGAR

NBR gummi.

TÄCKLOCK

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 7015 grå färg, matt yta.

Slutet lock för fäste eller genomgående axlar.

STANDARDUTFÖRANDE

- **UCF-T**: fäste med slutet lock.
- **UCF-P**: fäste för genomgående axel med lock och NBR-gummi packningsring för roterande axlar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Mått i enlighet med ISO 3228.

Ett helt slutet system med packningsringar säkerställer skyddet av lagret från inträngning av smuts.





Max axelförskjutning = 2,5°.

BRUKSANVISNING

Montering med axlar utan ändstopp. För optimal drift, rekommenderar vi regelbunden smörjning med vanligt fett, som tål höga temperaturer och oxidation.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Kullager i AISI 440C rostfritt stål.
 - Kullager i tum mått
 - Fästen för axlar med diametrar i olika storlekar.
 - Fästen polypropylen baserad (PP) teknopolymer, packringar och oljetätning i VITON®.
- * Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.



UCF-T

Kod	Benämning	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	f	h1	h2	h3	h4	Kullager statisk belastning [N]	Kullager dynamisk belastning [N]	Fäste belastning [N]	△
419551	UCF.205-A-25-T	25	10.5	45	50	49	99	70	22	36	47	17	7000	14000	17000	396
419561	UCF.206-A-30-T	30	10.5	50	60	56	113	83	26	41	54	20	11000	19000	17000	550

UCF-P

Kod	Benämning	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	f	h1	h2	h4	Kullager statisk belastning [N]	Kullager dynamisk belastning [N]	Fäste belastning [N]	△
419531	UCF.205-A-25-P	25	10.5	45	50	49	99	70	22	36	17	7000	14000	17000	398
419541	UCF.206-A-30-P	30	10.5	50	60	56	113	83	26	41	20	11000	19000	17000	552