



1

KONSOL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.



2

BUSSNINGAR OCH BRICKOR

AISI 304 rostfritt stål.



3

KULLAGER

Hög kvalitet med koder för spårbarhet. Kromstål.



4

SMÖRJNIPPEL

Rak typ, i förnicklad mässing med gasgånga 1/8.



5

TÄTNINGSRINGAR

NBR gummi.



6

TÄCKLOCK

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 5005 blå färg, matt yta.

Slutet lock för fäste eller genomgående axlar.



7

STANDARDUTFÖRANDE

- **UCFB-S-T**: fäste med slutet lock.
- **UCFB-S-P**: fäste för genomgående axel med lock och NBR-gummi packningsring för roterande axlar.



8

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Mått i enlighet med ISO 3228.

Ett helt slutet system med packningsringar säkerställer skyddet av lagret från inträngning av smuts. Delen är gjuten utan inre viktbesparande håligheter, för att den ska kunna saneras fullständigt.

Max axelförskjutning = 2,5°.



9

BRUKSANVISNING

Montering med axlar utan ändstopp. För optimal drift, rekommenderar vi regelbunden smörjning med vanligt fett, som tål höga temperaturer och oxidation.



10

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Kullager i AISI 440C rostfritt stål.
- Kullager i tum mått
- Fästen för axlar med diametrar i olika storlekar.
- Fästen i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, färg RAL 5005 blå, uppfyller FDA-standarder.
- Fästen polypropylen baserad (PP) teknopolymer, packringar och oljetätning i VITON®.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.



11

MASKINFÖTTER OCH STÖD

12

MASKINFÖTTER OCH STÖD

13

MASKINFÖTTER OCH STÖD

14

MASKINFÖTTER OCH STÖD

15

MASKINFÖTTER OCH STÖD

16

MASKINFÖTTER OCH STÖD


17



MASKINFÖTTER OCH STÖD

18

MASKINFÖTTER OCH STÖD



19

MASKINFÖTTER OCH STÖD



UCFB-S-T

Kod	Benämning	d	d1	f1	d2		H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Kullager statisk	Kullager dynamisk	Fäste	
					min	max										belastning [N]	belastning [N]	belastning [N]	Δ
419457	UCFB.205-S-D-25-T-C55	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7800	14000	9000	352
419467	UCFB.206-S-D-30-T-C55	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11300	19500	11000	528



UCFB-S-P

Kod	Benämning	d	d1	f1	d2		H	L	B	f	f2	h1	h2	h3	h4	Kullager statisk	Kullager dynamisk	Fäste	
					min	max										belastning [N]	belastning [N]	belastning [N]	Δ
419407	UCFB.205-S-D-25-P-C55	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	41.3	46	19	36.5	47	17	7800	14000	9000	352
419417	UCFB.206-S-D-30-P-C55	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	47.6	52.4	26.3	41.7	53.2	20.7	11300	19500	11000	528