



MATERIAL

Fosfaterat svetsbart stål.

NITAR



Fosfaterat stål.

TRYCKSKRUV

Måste beställas separat.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder smörjs med specialfett som tål höga temperaturer.
Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.
MVA-R spännare är särskilt lämpliga för applikationer på gjutformar för plastmaterial och inom rotationsgjutning.
Slitsade monteringshål för applikationer i tum.



Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l1	l2	m1	m2	r	s	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.AR530	MVA-R-130-ER	35	42	6.5	5.5	136	28	16	85	44	12.5+19	27+29	75	5	2.5	1600	3000	210
GG.AR540	MVA-R-230-ER	43	45	8	6.5	164	33.5	18	110	60	19+20	32	103	3	6	2000	3200	330
GG.AR550	MVA-R-330-ER	50	65	10.5	8.5	162	43	22	128	69	29+32	45+46	120.5	7	3.5	2400	4000	519

* Hållkraft.