

KONSOL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

BUSSNINGAR OCH BRICKOR

AISI 304 rostfritt stål.

KULLAGER

Hög kvalitet med koder för spårbarhet. Kromstål.

SMÖRJNIPPEL

Rak typ, i förnicklad mässing med gasgänga 1/8.

TÄTNINGSRINGAR

NBR gummi.

TÄCKLOCK

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 7015
grå färg, matt yta.

Slutet lock för fäste eller genomgående axlar.

STANDARDUTFÖRANDE

- **UCFL-T:** fäste med slutet lock.
- **UCFL-P:** fäste för genomgående axel med lock och NBR-gummi packningsring för roterande axlar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Mått i enlighet med ISO 3228.

Ett helt slutet system med packningsringar säkerställer skyddet av lagret från inträngning av smuts.

Max axelförskjutning = 2,5°.





BRUKSANVISNING

Montering med axlar utan ändstopp. För optimal drift, rekommenderar vi regelbunden smörjning med vanligt fett, som tål höga temperaturer och oxidation.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

- Kullager i AISI 440C rostfritt stål.
- Kullager i tum mått
- Fästen för axlar med diametrar i olika storlekar.
- Fästen polypropylen baserad (PP) teknopolymer, packringar och oljetätning i VITON®.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.



UCFL

Kod	Benämning	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	B	f	h1	h2	h3	h4	Kullager statisk belastning [N]	Kullager dynamisk belastning [N]	Fäste belastning [N]	
419552	UCFL.205-B-25-T	25	10.5	45	50	49	131	72	99	22	36	47	17	7000	14000	10000	323
419562	UCFL.206-B-30-T	30	10.5	50	60	56	149	86	117	26	41	54	20	11000	19000	13000	481
419532	UCFL.205-B-25-P	25	10.5	45	50	49	131	72	99	22	36	-	17	7000	14000	10000	329
419542	UCFL.206-B-30-P	30	10.5	50	60	56	149	86	117	26	41	-	20	11000	19000	13000	487