



1

STANDARDUTFÖRANDE- **MVA-A:** C10 förzinkat stål, nitar i förzinkat stål.

Öppen klämspak och två vikta brickor.



2

- **MVA-E:** C10 förzinkat stål, nitar i förzinkat stål.

Solid klämspak och hållaren för svetsning.



3

- **MVA-AX:** AISI 304 rostfritt stål.

Öppen klämspak och två vikta brickor.



4

- **MVA-EX:** AISI 304 rostfritt stål.

Solid klämspak och hållaren för svetsning.



5

STÖDBUSSNINGAR

Härdat och slipat stål.



6

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.



7

TRYCKSKRUV

Måste beställas separat.



8

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder är insmorda med specialfett.

Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.



9

Den nya geometrin för MVA vertikalspännare ger dem ytterligare styrka, deras livslängd ökar väsentligt med tillägg av härdade stålstödbussningar samt flera andra former av förstärkningar.



10

Slitsade monteringshål för applikationer i tum.



11



12



13



14



15



16




17






18



19



MVA-A
MVA-AXMVA-E
MVA-EX

MVA-A

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	l2	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AA520	MVA.75-A	20	29	34	5.2	M5	4.5	98	20.5	11	37.5	66.5	31.5	15+16	24	2	750	1600	98
GG.AA530	MVA.130-A	28	35	42	6.2	M6	5.5	142	28	16	50	85	42	12.5+19	27+29	2.5	1050	1750	230
GG.AA540	MVA.230-A	40	43	45	8.5	M8	6.5	168	33.5	18	67.5	110.5	58	19+20	32	3	2000	3200	380
GG.AA550	MVA.330-A	43	50	65	10.5	M10	8.5	195	43	22	79	129	76	29+32	45+46	3.5	2400	4000	604
GG.AA560	MVA.430-A	64	58	65	12.5	M12	8.5	247	55.5	26	106	164	104	32	45	4	2800	5000	1100
GG.AA570	MVA.530-A	90	80	95	12.5	M12	12.5	303	84.5	32	143	223	144	50+51	70	7	4500	8750	2110

MVA-E

Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AA524	MVA.75-E	29	34	M5	4.5	98	20.5	11	38	67	15+16	24	4	2	750	1600	100
GG.AA534	MVA.130-E	35	42	M6	5.5	142	28	16	51	86	12.5+19	27+29	5	2.5	1050	1750	235
GG.AA544	MVA.230-E	43	45	M8	6.5	168	33.5	18	69	112	19+20	32	6	3	2000	3200	390
GG.AA554	MVA.330-E	50	65	M10	8.5	195	42	20	80.5	130.5	29+32	45+46	7	3.5	2400	4000	604
GG.AA564	MVA.430-E	58	65	M12	8.5	247	55.5	26	108	166	32	45	10	4	2800	5000	1100
GG.AA574	MVA.530-E	80	95	M12	12.5	303	84.5	32	145	225	50+51	70	10	7	4500	8750	2110

MVA-AX

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	l2	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AS095	MVA.75-AX	20	29	34	5.2	M5	4.5	98	20.5	11	37.5	66.5	31.5	15+16	24	2	750	1600	98
GG.AS150	MVA.130-AX	28	35	42	6.5	M6	5.5	142	28	16	50	85	42	12.5+19	27+29	2.5	1050	1750	230
GG.AS180	MVA.230-AX	40	43	45	8.5	M8	6.5	168	33.5	18	67.5	110.5	58	19+20	32	3	2000	3200	380

INOX STAINLESS
STEEL

MVA-EX

Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AS105	MVA.75-EX	29	34	M5	4.5	98	20.5	11	38	67	15+16	24	4	2	750	1600	100
GG.AS160	MVA.130-EX	35	42	M6	5.5	142	28	16	51	86	12.5+19	27+29	5	2.5	1050	1750	235
GG.AS190	MVA.230-EX	43	45	M8	6.5	168	33.5	18	69	112	19+20	32	6	3	2000	3200	390

INOX STAINLESS
STEEL

* Hållkraft.

