



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



RH



STANDARDUTFÖRANDE

Öppen klämspak och två vikta brickor:

- **MVAS-AL**: C10 förzinkat stål, nitar i förzinkat stål.
- **MVAS-ALX**: kropp och nitar i rostfritt stål AISI 304.

Solid klämspak och hållaren för svetsning:

- **MVAS-EL**: C10 förzinkat stål, nitar i förzinkat stål.
- **MVAS-ELX**: kropp och nitar i rostfritt stål AISI 304.

STÖDBUSSNINGAR

Härdat och slipat stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.

BELÄGGNING ANTI FRIGÖRINGSSPAK

Polyvinylklorid (PVC).

FJÄDER

AISI 302 rostfritt stål.

TRYCKSKRUV


Måste beställas separat.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning eller stängning i närvaro av starka vibrationer.

Operatörens fingrar kan inte påverkas av spaken under öppning.

Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.





MVAS-AL

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AA582	MVAS.130/AL	28	35	42	6.2	M6	5.5	142	28	16	50	85	12.5+19	27+29	2.5	1050	1750	275
GG.AA590	MVAS.230/AL	40	43	45	8.5	M8	6.7	168	33.5	18	67.5	110.5	18+21	32	3	2000	3200	380

MVAS-ALX

Kod	Benämning	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AS200	MVAS.130/ALX	28	35	42	6.2	M6	5.5	142	28	16	50	85	12.5+19	27+29	2.5	1050	1750	275
GG.AS210	MVAS.230/ALX	40	43	45	8.5	M8	6.7	168	33.5	18	67.5	110.5	18+21	32	3	2000	3200	380

MVAS-EL

Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AA586	MVAS.130/EL	35	42	M6	5.5	142	28	16	51	86	12.5+19	27+29	5	2.5	1050	1750	280
GG.AA594	MVAS.230/EL	43	45	M8	6.7	168	33.5	18	69	112	18+21	32	6	3	2000	3200	390

MVAS-ELX

Kod	Benämning	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AS204	MVAS.130/ELX	35	42	M6	5.5	142	28	16	51	86	12.5+19	27+29	5	2.5	1050	1750	280
GG.AS214	MVAS.230/ELX	43	45	M8	6.7	168	33.5	18	69	112	18+21	32	6	3	2000	3200	390

* Hållkraft.

