

**MATERIAL**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, belagd termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.

Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

**FÄRGADE CENTRUMLOCK**

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i standard färger, halvblank yta.

**STANDARDUTFÖRANDE**

- **VB.839-B-SOFT**: mässingsbussning, gängat ej genomgående hål.
- **VB.839-SST-SOFT**: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
- **VB.839-p-SOFT**: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-13).

**KÄNNETECKEN**

Den mjuka beläggningen gör den behagligare att använda även när det är fuktigt, och är speciellt praktiskt vid långvarig användning, vid funktionsnedsättningar och har ett bättre åtdragsmoment. Den trearmade formen är särskilt ergonomisk.

Produktutförande: Produktens utförande med den mjuka beläggningen ger en känsla av kvalitet och finess till utrustningen den placeras på.

**SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN**



- Trearmad ratt med metalldelar i AISI 304 rostfritt stål.
- Centrumlock i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.



ELESA Original design

$$C[Nm] = F[N] \cdot b[m]$$

$$L[J] = P[N] \cdot h[m]$$



\* Komplettera med färgindex, exempel: 64805-C2 VB.839/63 B-M8-SOFT-C2

C9  
RAL9005

C2  
RAL2004

C3  
RAL7035

C4  
RAL1021

C5  
RAL5024

C6  
RAL3000


C17  
RAL6017

**VB.839-B-SOFT**

| Kod     | Benämning               | D   | d   | L    | d1   | l2 | h  | C#<br>[Nm] | L**<br>[J] | ⚖   |
|---------|-------------------------|-----|-----|------|------|----|----|------------|------------|-----|
| 64805-* | VB.839/63 B-M8-SOFT-*   | 63  | M8  | 30.5 | 23   | 16 | 13 | 30         | 6          | 38  |
| 64806-* | VB.839/63 B-M10-SOFT-*  | 63  | M10 | 30.5 | 23   | 16 | 13 | 30         | 6          | 38  |
| 64845-* | VB.839/80 B-M10-SOFT-*  | 80  | M10 | 37   | 30.5 | 20 | 17 | 80         | 10         | 69  |
| 64846-* | VB.839/80 B-M12-SOFT-*  | 80  | M12 | 37   | 30.5 | 20 | 17 | 80         | 10         | 70  |
| 64875-* | VB.839/100 B-M12-SOFT-* | 100 | M12 | 43   | 35   | 23 | 20 | 110        | 12         | 115 |
| 64876-* | VB.839/100 B-M14-SOFT-* | 100 | M14 | 43   | 35   | 23 | 20 | 110        | 12         | 121 |

# "Max gräns Åtdragningsmoment": det maximalt vridmoment vid vilket metallinsatsen, vid normal användning, är perfekt och starkt förankrade i plastmaterialet.

\*\* För slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan A-3.




\* Komplettera med färgindex, exempel: 64808-C2 VB.839/63 SST-M8-SOFT-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

### VB.839-SST-SOFT

INOX STAINLESS STEEL

| Kod     | Benämning                 | D   | d   | L    | d1   | l2 | h  | C#<br>[Nm] | L**<br>[J] | ⚖   |
|---------|---------------------------|-----|-----|------|------|----|----|------------|------------|-----|
| 64808-* | VB.839/63 SST-M8-SOFT-*   | 63  | M8  | 30.5 | 23   | 16 | 13 | 30         | 6          | 37  |
| 64848-* | VB.839/80 SST-M10-SOFT-*  | 80  | M10 | 37   | 30.5 | 20 | 17 | 80         | 10         | 68  |
| 64878-* | VB.839/100 SST-M12-SOFT-* | 100 | M12 | 43   | 35   | 23 | 20 | 110        | 12         | 118 |



\* Komplettera med färgindex, exempel: 64822-C2 VB.839/63 p-M8x25-SOFT-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

### VB.839-p-SOFT

| Kod     | Benämning                  | D   | d   | L    | d1   | l  | l2 | C#<br>[Nm] | L**<br>[J] | ⚖   |
|---------|----------------------------|-----|-----|------|------|----|----|------------|------------|-----|
| 64822-* | VB.839/63 p-M8x25-SOFT-*   | 63  | M8  | 30.5 | 23   | 25 | 16 | 25         | 6          | 43  |
| 64866-* | VB.839/80 p-M10x30-SOFT-*  | 80  | M10 | 37   | 30.5 | 30 | 20 | 50         | 10         | 87  |
| 64896-* | VB.839/100 p-M12x40-SOFT-* | 100 | M12 | 43   | 35   | 40 | 23 | 110        | 12         | 137 |

# "Max gräns Åtdragningsmoment": det maximalt vridmoment vid vilket metallinsatsen, vid normal användning, är perfekt och starkt förankrade i plastmaterialet.

\*\* För slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan A-3.